


PRSUPER 500V DRAKA

Installasjonskabel for fast montasje innendørs og utendørs



GENERELL INFO

Til bruk i faste installasjoner i åpne anlegg med kabel montert direkte på vegg. Tillatt innendørs og utendørs. Lederisoleringen skal beskyttes mot direkte UV-lys som kan oppstå i eksempelvis belysningsarmaturer og lysskilt. Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske. Buddy leveringsform er metermerket kabel på snelle, levert i stødig plastboks for enkel avspoling. N05VA5VH2-U (oval) N05VA5V-U (rund)

KABELKONSTRUKSJON

Ledermateriale	Kobber
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Tilleggsledning	Ja
Langsgående vanntetthet	Nei
Tverrgående vanntetthet	Nei
Ledermerking iflg. HD 308 S2	Ja
Revolverte ledere	Nei
Armert	Nei
Skjermkonstruksjon	Metall folie
Skjerm	Ja
Skjermmateriale	Andre
Materiale inner kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Materiale i ytre kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Kabel form	Annet
Flammebestandig	Etter EN/IEC 60332-1-2

MERKETEKST PÅ YTTERKAPPE (EKSEMPEL)

KONSTRUKSJONS STANDARDER



NEK 535

IEC 60228 Klasse 1

IEC 60332-1

EN 50575:2014+A1:2016

Konstruksjon

Leder konstruksjon

Flammehemmet - Selvslukkende egenskaper

Brannklasse

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Merkespenning U0 [V]

300

Merkespenning U [V]

500

Test spenning [kV]

2,7

Flammebestandig

Etter EN/IEC 60332-1-2

Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Maks tillatt ledertemperatur [°C]

70

Utendørsinstallasjon

Ja

Egnet som installasjonskabel

Ja

PRODUKT / ORDRE INFORMASJON

Standard konstruksjon	Farge på ytre kappe	DOP nummer	Emballasje	Standard antall i forpakning	EAN-kode (GTIN)	SAP	EL no.
2x4mm ²	Hvit	1003348	Bunt	50	7021522605200	20076543	1065955
2x4mm ²	Hvit	1003348	Snelle	200	7021522605910	20076559	1065908
2x6mm ²	Hvit	1003348	Bunt	50	7021522605309	20076545	1065956
2x6mm ²	Hvit	1003348	Snelle	250	7021522605316	20076560	1065966
2x1,5mm ²	Hvit	1003348	Buddy	100	6430065752158	20235643	1003860
2x1,5mm ²	Hvit	1003348	Trekk&Kapp	100	7021522605408	20075573	1034845
2x1,5mm ²	Hvit	1003348	Eske	50	7021522605002	20075574	1065953
2x1,5mm ²	Hvit	1003348	Snelle	500	7021522605019	20075596	1065963
3x1,5mm ²	Hvit	1003348	Buddy	75	6430065752653	20235648	1034880
3x1,5mm ²	Hvit	1003348	Trekk&Kapp	50	7021522605507	20075872	1034855
3x1,5mm ²	Hvit	1003348	Eske	50	7021522605033	20075608	1065957
3x1,5mm ²	Hvit	1003348	Snelle	300	7021522605927	20075610	1065909
2x2,5mm ²	Hvit	1003348	Buddy	75	6430065752165	20235646	1003861
2x2,5mm ²	Hvit	1003348	Trekk&Kapp	50	7021522605606	20075604	1034846
2x2,5mm ²	Hvit	1003348	Eske	50	7021522605101	20075600	1065954
2x2,5mm ²	Hvit	1003348	Snelle	400	7021522605903	20075602	1065907
3x2,5mm ²	Hvit	1003348	Buddy	50	6430065752646	20235649	1034881
3x2,5mm ²	Hvit	1003348	Trekk&Kapp	50	7021522605705	20075615	1034856
3x2,5mm ²	Hvit	1003348	Eske	50	7021522605132	20075612	1065958
3x2,5mm ²	Hvit	1003348	Snelle	250	7021522605149	20075614	1065968
3x4mm ²	Hvit	1003348	Bunt	20	7021522605248	20086153	1065959
3x4mm ²	Hvit	1003348	Snelle	200	7021522605255	20076561	1065969
3x6mm ²	Hvit	1003348	Bunt	50	7021522605347	20076547	1065960
3x6mm ²	Hvit	1003348	Snelle	150	6430010755302	20096149	1065970
4x1,5mm ²	Hvit	1003348	Snelle	250	7021522605934	20075619	1065910
4x1,5mm ²	Hvit	1003348	Eske	50	7021522605064	20075617	1065961
4x2,5mm ²	Hvit	1003348	Eske	50	7021522605163	20075621	1065962
4x2,5mm ²	Hvit	1003348	Snelle	200	7021522605941	20075622	1065911

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flertrådet rund

FV = Kobber flertrådet sektorformet

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

KONSTRUKSJONSDETALJER

Gjenstandsnavn	Emballasje	Standard antall i forpakning	Total vekt	DOP nummer	EL no.
PRSuper 500V 2x4 ER/4 B50	Bunt	50	10,6	1003348	1065955
PRSuper 500V 2x4 ER/4 S200	Snelle	200	43	1003348	1065908
PRSuper 500V 2x6 ER/6 B50	Bunt	50	14,6	1003348	1065956
PRSuper 500V 2x6 ER/6 S250	Snelle	250	73	1003348	1065966
PRSuper 500V 2X1,5 ER/1,5 BU100	Buddy	100	9,5	1003348	1003860
PRSuper 500V 2X1,5 ER/1,5 TK100	Trekk&Kapp	100	9,2	1003348	1034845
PRSuper 500V 2X1,5 ER/1,5 E50	Eske	50	4,7	1003348	1065953
PRSuper 500V 2X1,5 ER/1,5 S500	Snelle	500	47	1003348	1065963
PRSuper 500V 3X1,5 ER/1,5 BU75	Buddy	75	13,5	1003348	1034880
PRSuper 500V 3X1,5 ER/1,5 TK50	Trekk&Kapp	50	6,6	1003348	1034855
PRSuper 500V 3X1,5 ER/1,5 E50	Eske	50	6,6	1003348	1065957
PRSuper 500V 3X1,5 ER/1,5 S300	Snelle	300	40	1003348	1065909
PRSuper 500V 2X2,5 ER/2,5 BU75	Buddy	75	10,5	1003348	1003861
PRSuper 500V 2X2,5 ER/2,5 TK50	Trekk&Kapp	50	6,6	1003348	1034846
PRSuper 500V 2X2,5 ER/2,5 E50	Eske	50	6,6	1003348	1065954
PRSuper 500V 2X2,5 ER/2,5 S400	Snelle	400	53,5	1003348	1065907
PRSuper 500V 3X2,5 ER/2,5 BU50	Buddy	50	9,5	1003348	1034881
PRSuper 500V 3X2,5 ER/2,5 TK50	Trekk&Kapp	50	9,1	1003348	1034856
PRSuper 500V 3X2,5 ER/2,5 E50	Eske	50	9,1	1003348	1065958
PRSuper 500V 3X2,5 ER/2,5 S250	Snelle	250	46	1003348	1065968

KONSTRUKSJONSDETALJER

Gjenstandsnavn	Emballasje	Standard antall i forpakning	Total vekt	DOP nummer	EL no.
PRSuper 500V 3x4 ER/4 B50	Bunt	20	13,6	1003348	1065959
PRSuper 500V 3x4 ER/4 S200	Snelle	200	55,5	1003348	1065969
PRSuper 500V 3x6 ER/6 B50	Bunt	50	19,6	1003348	1065960
PRSuper 500V 3x6 ER/6 S150	Snelle	150	60,5	1003348	1065970
PRSuper 500V 4X1,5 ER/1,5 S250	Snelle	250	39,5	1003348	1065910
PRSuper 500V 4X1,5 ER/1,5 E50	Eske	50	7,7	1003348	1065961
PRSuper 500V 4X2,5 ER/2,5 E50	Eske	50	11,1	1003348	1065962
PRSuper 500V 4X2,5 ER/2,5 S200	Snelle	200	45	1003348	1065911

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flertrådet rund

FV = Kobber flertrådet sektorformet

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

© PRYSMIAN 2024, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian.