

MULTI PN 750V

Koblingsledning, Flertrådet



GENERELL INFO

Ferdig ledningsbunt for røranlegg. Ledningene ligger parallelle og trekkes i en operasjon. Leveres som 3-, 4- eller 5-leder.
Cenelec: H07V-R

KABELKONSTRUKSJON

Ledermateriale	Kobber
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Tilleggsledning	Nei
Langsgående vanntetthet	Nei
Tverrgående vanntetthet	Nei
Ledermerking iflg. HD 308 S2	Ja
Revolverte ledere	Nei
Armert	Nei
Skjerm	Nei
Blymantel	Nei
Kabel form	Rund
Flammebestandig	Etter EN/IEC 60332-1-2

MERKETEKST PÅ YTTERKAPPE (EKSEMPEL)

KONSTRUKSJONS STANDARDER



EN 50525-2-31 IEC 60227-3
IEC 60228 Klasse 2
IEC 60332-1
EN 50575:2014+A1:2016

Konstruksjon
Leder konstruksjon
Flammehemmet - Selvslukkende egenskaper
Brannklasse

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Merkespenning U0 [V]	450
Merkespenning U [V]	750
Nominell spenning U0U (Um)	450/750 V
Flammebestandig	Etter EN/IEC 60332-1-2
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca
Maks tillatt ledertemperatur [°C]	70
Bøyeradius (regel)	3xD

PRODUKT / ORDRE INFORMASJON

Standard konstruksjon	Farge på ytre kappe	DOP nummer	Emballasje	Standard antall i forpakning	EAN-kode (GTIN)	SAP	EL no.
3G1,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	150	6430010754916	20075582	1050130
3G2,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	100	7021521718109	20075868	1050132
3G2,5mm ²	Uten	1002608	Buddy	125	6430065752172	20235574	1003875
3G4mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	50	7021521718208	20075870	1050134
3G6mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	50	6430065755173	20449836	20449836
4G1,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	100	6430010754923	20095569	1050140
4G1,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	100	7021521718116	20075583	1050142
5G1,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	100	6430065752073	20095570	1050150
5G2,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	50	6430065754060	20095581	1050152

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flertrådet rund

FV = Kobber flertrådet sektorformet

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

KONSTRUKSJONSDETALJER

Gjenstandsnavn	Emballasje	Standard antall i forpakning	Total vekt	DOP nummer	EL no.
Multi PN 3G1,5mm2 TK150	Trekk&Kapp	150	9,6	1002608	1050130
Multi PN 3G2,5mm2 TK100	Trekk&Kapp	100	10,1	1002608	1050132
Multi PN 750V 3G2,5 BU125	Buddy	125	13	1002608	1003875
Multi PN 3G4mm2 TK50	Trekk&Kapp	50	7,6	1002608	1050134
MULTI PN 3G6MM2 TK50	Trekk&Kapp	50	10,1	1002608	20449836
Multi PN 4G1,5mm2 TK100	Trekk&Kapp	100	8,6	1002608	1050140
Multi PN 4G2,5mm2 TK100	Trekk&Kapp	100	13,1	1002608	1050142
Multi PN 5G1,5mm2 TK100	Trekk&Kapp	100	10,6	1002608	1050150
Multi PN 5G2,5mm2 TK50	Trekk&Kapp	50	8,6	1002608	1050152

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flertrådet rund

FV = Kobber flertrådet sektorformet

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

© PRYSMIAN 2024, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian.