

## EXXP ECA 50V

Brannalarmkabel



### GENERELL INFO

Lett signalkabel for brannmeldeanlegg o.l., hvor det ikke kreves skjerm. Tillatt innendørs.

### KABELKONSTRUKSJON

Ledermateriale	Kobber
Lederisolasjon	PE
Revolverte ledere	Ja
Materiale inner kappe	PE
Materiale i ytre kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Kabel form	Rund

---

## KONSTRUKSJONSTANDARDER

---

### INSTALLASJONSEGENSKAPER

Merkespenning U0 [V]	50
Merkespenning U [V]	50
Flammebestandig	Etter EN/IEC 60332-1-2
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca
Maks tillatt ledertemperatur [°C]	70
Egnet som installasjonskabel	Ja
Bøyeradius (regel)	3xD

---

## PRODUKT / ORDRE INFORMASJON

Standard konstruksjon	Farge på ytre kappe	Lederklasse	DOP nummer	EAN-kode (GTIN)	SAP	EL no.
2x0,98mm <sup>2</sup>	Hvit	Kl.1 = entrådet		8711401056436	20231468	1088136

## KONSTRUKSJONSDETALJER

Standard konstruksjon	Nominell ytterdiameter [mm]	Lederdiameter [mm]	Vekt enhet [kg/km]	Brannlast [MJ/km]
2x0,98mm <sup>2</sup>	5		30	

## ELEKTRISKE VERDIER

Standard konstruksjon	Leder resistans v/ 20°C [Ohm/km]	Nominell driftskapasitans [nF/km]	Skjerm DC motstand [Ohm/km]	Sløyfemotstand [Ohm]
2x0,98mm <sup>2</sup>				

© PRYSMIAN 2024, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian.