

QXXE-UTENDØRS KANALKABEL, LØS KLEDNING

QXXE-utendørs kanalkabel, løs kledning(CDS2867)



GENERELL INFO

Utendørs stamkabel for blåsing eller fløting i kanal (rør) Meget robust metallfri kabel med et temperaturområde tilpasset norske forhold. PE ytterkappe, tørr kjerne med svellemateriale og fettfylte fiberrør for å forhindre langsgående vanninntrenging. Fiberrør og fiber er merket for enkel identifisering. Lett å avmantle da den har 2 rivetråder for å splitte kappen.

SERTIFISERINGER OG DESIGNSTANDARDER

IEC 60794-1

IEC 60794-3

IEC 60794-3-11

Optiske fiberkabler, test metoder

Optiske fiberkabler, utendørskabler

Optiske fiberkabler, utendørskabler, kanal, direkte nedgravbar eller "lashed" luftkabel

KABELKONSTRUKSJON

Langsgående vanntetthet	Ja
Materiale i ytre kappe	PE
Rørtype	Tvunnet fiber/Loose tube
Metallfri kabel	Ja
Kabel form	Rund

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Strekkavlaster	Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (min) [°C]	-40
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (maks) [°C]	70
UV-bestendig	Ja
Utendørsinstallasjon	Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (min) [°C]	-15
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (maks) [°C]	60
Forlegging i jord	Ja
Bøyeradius (regel)	10 x D
Innblåsbar	Ja

KABELEGENSKAPER 02(PER ARTIKKEL)

Produktnavn	Fibertype	Antall fibre	Antall fibre per rør	Kategori (fiber)	Fiber datablad	SAP
G192-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	Singelmodus 9/125	192	24	OS2	C06	60022647
G288-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	Singelmodus 9/125	288	24	OS2	C06	60022751
G408-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	Singelmodus 9/125	408	24	OS2	C06	60022616
G432-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	Singelmodus 9/125	432	24	OS2	C06	60022752

KABELEGENSKAPER 01(PER ARTIKKEL)

Produktnavn	Nominell ytterdiameter [mm]	Maksimal strekkstyrke [kN]	Vekt enhet [kg/km]	SAP
G192-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	14,2	2,7	158	60022647
G288-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	18,1	3,8	251	60022751
G408-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	18,1	3,75	247	60022616
G432-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	18,1	3,8	249	60022752

PRODUKT ORDRE INFORMASJON

Produktnavn	Farge på ytre kappe	SAP	EL no.	Emballasje
G192-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	Svart	60022647	1082666	Trommel
G288-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	Svart	60022751	1082688	Trommel
G408-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	Svart	60022616	1082665	Trommel
G432-9/125 QXXE-O/DT-JM/W	Svart	60022752	1082689	Trommel

© PRYSMIAN 2026, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian.