

QXXE-UTENDØRS KANALKABEL, LØS KLEDNING

QXXE-utendørs kanalkabel, løs kledning(CDS4610)



GENERELL INFO

Utendørs stamkabel for blåsing eller fløting i kanal (rør) Meget robust metallfri kabel med et temperaturområde tilpasset norske forhold. PE ytterkappe, tørr kjerne med svellemateriale og fettfylte fiberrør for å forhindre langsgående vanninntrenging. Fiberrør og fiber er merket for enkel identifisering. Lett å avmante da den har 2 rivetråder for å splitte kappen.

SERTIFISERINGER OG DESIGNSTANDARDER

IEC 60794-1

Optiske fiberkabler, test metoder

IEC 60794-3

Optiske fiberkabler, utendørskabler

IEC 60794-3-11

Optiske fiberkabler, utendørskabler, kanal, direkte nedgravbar eller "lashed" luftkabel

BRUKSEGENSKAPER

UV-bestandighet	Ja		
Med gnagebeskyttelse	Nei		
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (min) [°C]	-40	(max) [°C]	70
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (min) [°C]	-15	(max) [°C]	60
Utendørsinstallasjon	Ja		
Bøyeradius (regel)	Uten strekkrefter: 15 x D, v/maks strekkrefter: 20 x D		

KABELKONSTRUKSJON

Langsgående vanntetthet	Ja
Materiale i ytre kappe	HDPE
Rørtype	Tvunnet fiber/Loose tube
Metallfri kabel	Ja
Kabel form	Rund

FARGEKODE

Fiberrør, identifikasjon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rød 2. Grønn 3. Hvit 4. Hvit <p>Fortsetter med hvite rør/fyllere til slutten(rødt rør)</p>	Alternativt leveres fom. 2020/21 individuelt fargede rør, med samme koding som for fibre.
Fargekode, fibre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hvit 2. Rød 3. Gul 4. Grønn 5. Blå 6. Grå 7. Brun 8. Sort 9. Fiolett 10. Turkis 11. Oransje 12. Rosa 	<ol style="list-style-type: none"> 13. Hvit + merke hver 70mm 14. Rød + merke hver 70mm 15. Gul + merke hver 70mm 16. Grønn + merke hver 70mm 17. Blå + merke hver 70mm 18. Grå + merke hver 70mm 19. Brun + merke hver 70mm 20. Hvit + merke hver 35mm 21. Fiolett + merke hver 70mm 22. Turkis + merke hver 70mm 23. Oransje + merke hver 70mm 24. Rosa + merke hver 70mm

MEKANISKE EGENSKAPER

Maks. strekkraft v/installation [N]	200
Klem (IEC 60794-1-21, E3) [N/10cm]	3 000
Knekk, ingen knekk v/bøydiameter (IEC 60794-1-21, E10) [mm]	

KABELDETALJER

Produktnavn	Farge på ytre kappe	Antall fibre	Kategori (fiber)	Fiber datablad	DOP nummer	SAP	EL no.
G12-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	Svart	12	OS2	C06	NA	60046044	1082661
G24-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS4610	Svart	24	OS2	C06		60046182	1082662
G48-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	Svart	48	OS2	C06		60046045	1082663
G96-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	Svart	96	OS2	C06		60045443	1082664
G144-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	Svart	144	OS2	C06		60046046	1082660

© PRYSMIAN GROUP 2024, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian Group: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian Group. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian Group forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian Group.

KABELDETALJER(ANDRE)

Produktnavn	Nominell ytterdiameter [mm]	Antall fibre	Antall fibre per rør	Vekt enhet [kg/km]	SAP
G12-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	10,6	12	12	90	60046044
G24-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS4610	10,6	24	12	90	60046182
G48-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	10,6	48	12	90	60046045
G96-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	12,2	96	12	120	60045443
G144-9/125 QXXE-O/DT-JM/W CDS-4610	15,5	144	12	192	60046046