RKK/H05VV-F 300/500 V

Anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor



Rund anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor, även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p.g.a. värme föreligger. Kabeln skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

SS 424 02 31 -5

Konstruktionsstandard

Alternativ beteckning

RKK H05VV-F

KONSTRUKTION

Märkexempel	H05VV-F 3G1,5 mm2 300/500 V Prysmian
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	PVC (Polyvinylklorid)
Material innermantel	PVC (Polyvinylklorid)
Material i yttre mantel	PVC (Polyvinylklorid)
Kabelform	Rund

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
RKK/H05VV-F 2X0,75	Vit	6,2	56	100		0500072	20105232
RKK/H05VV-F 2X1,5	Vit	7,4	85	100		0500142	20105226
RKK/H05VV-F 3G0,75	Vit	6,5	60	100		0500202	20105261
RKK/H05VV-F 3G1	Vit	6,9	70	100		0500232	20105245
RKK/H05VV-F 3G1,5	Vit	8,1	106	100		0500252	20105251
RKK/H05VV-F 4G1,5	Vit	9	133	100		0500352	20105276
RKK/H05VV-F 5G0,75	Vit	8	99	100		0500402	20105306
RKK/H05VV-F 5G1,5	Vit	10	167	100		0500442	20105296
RKK/H05VV-F 5G2,5	Vit	12	245	500			