

## ACEFLEX RV-K 0,6/1 KV

Väldigt flexibel kraftkabel med PVC-isolering



### BESKRIVNING

Flamskyddad PVC-isolerad kraftkabel. Mycket flexibel och lätt att använda, speciellt vid dragning i trånga utrymmen. Avsedd för fast förläggning utomhus, i rör, i mark. Får dock ej plöjas ned. Ledarisolationen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ej CPR-klassad

Alternativ beteckning

ES-N1XV-K 1 kV

### STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



IEC 60502-1

UNE 21123 Part 2

Konstruktionsstandard

Konstruktionsstandard

### KABELKONSTRUKTION

Märkspänning U <sub>0</sub> /U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Provspänning [kV]	15
Ledarmaterial	Koppar
Ledaryta	Blank
Isolationsmaterial	XLPE
Märkning av ledare (enligt HD 308 S2)	Ja
Material innermantel	PVC (Polyvinylklorid)
Material i yttre mantel	PVC (Polyvinylklorid)
Kabelform	Rund
Märkexempel	ACEFLEX RV-K 5G6 0,6/1 kV Prysmian "Datum", metermärkt

### BRAND OCH KEMISKA EGENSKAPER

Halogenfri	Nej
Rökfattig	Nej
Rökfattig (enligt EN 61034-2)	Nej
Rökfattig (enligt IEC 61034-2)	Nej

## APPLIKATION

Max. ledartemperatur (*C)	90
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	-60
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	60
Installation utomhus	Ja
Min omgivningstemp hantering [°C]	-10
Max omgivningstemp hantering [°C]	40
Markförläggning	Ja
Lämplig som installationskabel	Ja
Bockningsradie (regel)	5 x D

## PRODUKTDATA

Benämning	E-nummer	SAP-nummer	Vikt [kg/km]	Förpackning
ACEFLEX RV-K 3G1,5 R100	0002602	20184232	115	
ACEFLEX RV-K 3G1,5 T500	0002605	20172012	115	K4
ACEFLEX RV-K 3G2,5 R100	0002612	20184235	155	
ACEFLEX RV-K 3G2,5 T500	0002615	20184234	155	K4
ACEFLEX RV-K 5G2,5 R100	0002622	20184237	224	
ACEFLEX RV-K 5G2,5 T500	0002625	20183928	224	K6
ACEFLEX RV-K 5G2,5 T4000	0002627	20184611	224	K14
ACEFLEX RV-K 5G6 T500	0002635	20118885	421	K6
ACEFLEX RV-K 5G6 T2500	0002638	20224897	421	K14
ACEFLEX RV-K 5G10	0002640	20079806	646	
ACEFLEX RV-K 5G10 T500	0002645	20184412	646	K7
ACEFLEX RV-K 5G16 T500	0002655	20224900	959	K8

**TEKNISK DATA**

Produktnamn	Ledartyp	Ledarform	Färg ledare	Ytterdiameter [mm]
ACEFLEX RV-K 3G1,5	Klass 5 = fintrådig	Rund	Grön/gul, blå, brun	9,1
ACEFLEX RV-K 3G2,5	Klass 5 = fintrådig	Rund	Grön/gul, blå, brun	10
ACEFLEX RV-K 5G2,5	Klass 5 = fintrådig	Rund	Grön/gul, blå, brun, svart, grå	12
ACEFLEX RV-K 5G6	Klass 5 = fintrådig	Rund	Grön/gul, blå, brun, svart, grå	15
ACEFLEX RV-K 5G10	Klass 5 = fintrådig	Rund	Grön/gul, blå, brun, svart, grå	18
ACEFLEX RV-K 5G16	Klass 5 = fintrådig	Rund	Grön/gul, blå, brun, svart, grå	21

Nominella värden om inget annat anges.