RQ 300/500 V

Halogenfri kopplingskabel för indragning i rör och apparatskåp

BESKRIVNING

Halogenfri, framskyddad och självslocknande kopplingskabel. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. OBS! För CPR-godkänd, se "RQ Pure". Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

SS-EN 50525-3-31	Konstruktionsstandard
Märkexempel	Prysmian H05Z-K 0,75 mm2 LSZH < HAR >
Ledarkonstruktion	Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	PE (Polyeten)
Kabelform	Rund
Max. ledartemperatur (*C)	70

Ledararea (mm2)	Ledarens färg	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	Belastnings-förmåga [A]	E-nummer	SAP-nummer
0,5	Svart	2,1	8	200			0348013	20098344
0,5	Grön/gul	2,1	8	200			0348063	20098407
0,5	Övrigt	2,1	8	200	Ring		0348083	20098358
0,5	Brun	2,1	8	200			0348053	20098394
0,5	Röd	2,1	8	200			0348023	20098380
0,5	Blå	2,1	8	200			0348043	20098373
0,5	Ljusblå	2,1	8	200			0348093	20098376
0,75	Grön/gul	2,4	11	100			0348162	20087224
0,75	Blå	2,4	11	100			0348142	20093477
0,75	Blå	2,4	11	200			0348143	20098374
0,75	Svart	2,4	11	200			0348113	20098345
0,75	Övrigt	2,4	11	200			0348183	20098359
0,75	Brun	2,3	11	100			0348152	20063995
0,75	Orange	2,4	11	100			0348172	20066285
0,75	Orange	2,4	11	200			0348173	20098363
0,75	Röd	2,4	11	200			0348123	20098381
0,75	Grå	2,4	11	200			0348133	20098388
0,75	Brun	2,4	11	200			0348153	20098395
0,75	Vit	2,4	11	100			0348102	20069390
0,75	Vit	2,4	11	200			0348103	20098489
0,75	Ljusblå	2,4	11	200			0348193	20098377
1	Svart	2,48	13	200			0348213	20098347
1	Vit	2,5	13	100	Ring		0348202	20089005
1	Vit	2,5	13	100			0348203	20098491
1	Ljusblå	2,5	13	200			0348293	20098378
1	Orange	2,5	13	100			0348272	20086551
1	Orange	2,5	13	200			0348273	20098364
1	Röd	2,5	13	100			0348222	20081845
1	Röd	2,5	13	200			0348223	20098383
1	Övrigt	2,5	13	100			0348282	20086312

Ledararea (mm2)	Ledarens färg	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	Belastnings-förmåga [A]	E-nummer	SAP-nummer
1	Övrigt	2,5	13	200			0348283	20118649
1	Blå	2,5	13	100			0348242	20082639
1	Blå	2,5	13	200			0348243	20118648
1	Brun	2,5	13	100			0348252	20063997
1	Brun	2,5	13	200			0348253	20098396
1	Grön/gul	2,5	13	100			0348262	20088179
1	Grön/gul	2,5	13	200			0348263	20098409

Nominella värden om inget annat anges.