

RQ 450/750 V

Halogenfri kopplingskabel för apparatskåp och indragning i rör



BESKRIVNING

Halogenfri, framskyddad och självslocknande kopplingskabel. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. OBS! För CPR-godkänd, se "RQ Pure". Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-3-31

Konstruktionsstandard

Märkexempel

Prysmian H07Z-K 1,5 mm² LSZH < HAR >

Ledarmaterial

Koppar

Isolationsmaterial

Halogenfri och flamskyddad polymer

Kabelform

Rund

Max. ledartemperatur (*C)

70

Ledararea (mm ²)	Ledarens färg	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	Belastningsförmåga [A]	E-nummer	SAP-nummer
400	Svart	31,91	3 654	500	K14	795	0366025	20063509

Nominella värden om inget annat anges.