ELEQB PURE 100 V

Kabel för ljuddistribution (högtalarkabel), fast installation inomhus

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel. Fast förläggning inomhus för ljuddistribution, t ex högtalare. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

SS 424 16 63	Konstruktionsstandard

CABLE DESIGN

Märkexempel	ELEQB PURE D – s2d2a2 4x2x0,8 MM Prysmian "Datum", metermärkt
Ledarmaterial	Koppar
Ledaryta	Förtent
Isolationsmaterial	Halogenfri polymer
Skärmkonstruktion	Metallband
Skärmmaterial	Aluminium
Kabelns parvisa skärm	Folie
Material i yttre mantel	Halogenfri och flamskyddad polymer
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrahalt (enl. EN 13501-6)	a1
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	−20
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	60
Partmärkning	Enligt SS 424 16 63

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
ELEQB PURE 2X0,8	Ljusgrå	4,3	28	500		4827505	20206301
ELEQB PURE 2X0,8	Ljusgrå	4,3	28	2 000	K6	4827508	20206300
ELEQB PURE 2X0,8	Ljusgrå	4,3	28	200	Buddy	4827509	20259525
ELEQB PURE 3X0,8	Ljusgrå	4,5	34	500		4827515	20206303
ELEQB PURE 3X0,8	Ljusgrå	4,5	34	1 000		4827516	20206304
ELEQB PURE 2X2X0,8	Ljusgrå	7	55	500	K6	4827525	20206302
ELEQB PURE 2X2X0,8	Ljusgrå	7	55	100	Buddy	4827529	20259526
ELEQB PURE 4X2X0,8	Ljusgrå	8,3	89	500	K6	4827535	20206305
ELEQB PURE 4X2X0,8	Ljusgrå	8,3	89	1 000	K6	4827536	20206306
ELEQB PURE 4X2X0,8	Ljusgrå	8,3	89	50	Buddy	4827539	20259527
ELEQB PURE 6X2X0,8	Ljusgrå	10,1	132	500	K6	4827545	20206307