

RQ PURE 300/500 V

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel



BESKRIVNING

Halogenfri, framskyddad och självslocknande kopplingskabel för indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. Rökutveckling i händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-3-31



Konstruktionsstandard

Märkexempel

Ledarkonstruktion

Ledarmaterial

Isolationsmaterial

Kabelform

Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)

Rökutveckling (enl. EN 13501-6)

Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)

Syrhalt (enl. EN 13501-6)

Max. ledartemperatur (*C)

Prysmian H05Z1-K 0,75 mm² LSZH

Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5

Koppar

Halogenfri och flamskyddad polymer

Rund

Dca

s2

d2

a1

70

Ledarearea (mm ²)	Ledarens färg	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	Belastningsförmåga [A]	E-nummer	SAP-nummer
0,75	Svart	2,2	11	200	Ring		0346223	20092371
0,75	Grön/gul	2,2	11	200	Ring		0346293	20298760
0,75	Vit	2,2	11	200	Ring		0346213	20298761
0,75	Orange	2,2	11	200	Ring		0346203	20298766
0,75	Grå	2,2	11	200	Ring		0346243	20298763
0,75	Röd	2,2	11	200	Ring		0346233	20298762
0,75	Brun	2,2	11	200	Ring		0346283	20298765
0,75	Blå	2,2	11	200	Ring		0346273	20298767
0,75	Mörkblå	2,2	11	200	Ring		0346263	20298768
0,75	Ljusblå	2,2	11	200	Ring		0346253	20298764
1	Orange	2,4	13	150	Ring		0346403	20298774
1	Blå	2,4	13	150	Ring		0346473	20298775
1	Grön/gul	2,4	13	150	Ring		0346493	20289360
1	Svart	2,4	13	150	Ring		0346423	20092378
1	Vit	2,4	13	150	Ring		0346413	20298769
1	Röd	2,4	13	150	Ring		0346433	20298770
1	Grå	2,4	13	150	Ring		0346443	20298771
1	Ljusblå	2,4	13	150	Ring		0346453	20298772
1	Brun	2,4	13	150	Ring		0346483	20298773
1	Mörkblå	2,4	13	150	Ring		0346463	20298779

Nominella värden om inget annat anges.