

SKK 300/300 V

Rund anslutningskabel för torr miljö så som kontor etc



BESKRIVNING

Rund anslutningskabel med fintrådig kopparledare för lätt drift i torra lokaler, t ex i kök och på kontor. För anslutning av lätt bärbara apparater som radioapparater, bords- och golvlampor, kontorsmaskiner, m m. Olämplig där risk för skador p.g.a. värme föreligger. Kommer kabeln att utsättas för omfattande böjning och/eller vridning rekommenderas en kabel med runt tvärsnitt.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-2-11

Konstruktionsstandard

Alternativ beteckning

SKK H03VV-F

Märkexempel

H03VV-F 2×0,75 mm² 300/300 V Prysmian

Ledarmaterial

Koppar

Material innermantel

PVC (Polyvinylklorid)

Material i yttre mantel

PVC (Polyvinylklorid)

Kabelform

Rund

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
SKK 2X0,75	Vit	5,6		100		0500022	20108715
SKK 2X0,75	Vit	5,6		150	Buddy	0500029	20174114