H05V2-K/RK 90C 300/500 V

Flexibel kopplingsledning avsedd för centraler och apparatskåp

BESKRIVNING

Flexibel kopplingsledning med förtent kopparledare. Huvudsakligen avsedd för användning i centraler och apparatskåp.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

Märkexempel	Prysmian SE H05V2-K 0,75 mm² SEMKO
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	PVC (Polyvinylklorid)
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	–30
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	60

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
H05V2-K 0,75 FT SVART	Ingen	2,3	11	100		0380802	20106064
H05V2-K 0,75 FT GRÅ	Ingen	2,3	11	3 000		0380707	20106077
H05V2-K 0,75 FT BLÅ	Ingen	2,3	11	100		0380822	20116839
H05V2-K 0,75 FT GRÅ	Ingen	2,3	11	100		0380812	20106060
H05V2-K 1,0 FT SVART	Ingen	2,45	13	100		0380842	20106068
H05V2-K 1,0 FT GRÅ	Ingen	2,45	13	100		0380852	20106071