


ELQRB PURE 100 V

Halogenfri telesignalkabel för brandlarm- och telekommunikationsystem



Halogenfri, flamskyddad och självslocknande signalkabel. I telesignalanläggningar för fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina eller i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Röd kabel är avsedd som sektionaledning i brandlarmsanläggningar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS 424 16 11

Konstruktionsstandard

CABLE DESIGN

Märkexempel	ELQRB PURE D-s2d2a1 12x1,0 MM Prysmian "Datum", metermärkt
Ledarmaterial	Koppar
Ledaryta	Blank
Isolationsmaterial	PE (Polyeten)
Material i yttre mantel	Halogenfri och flamskyddad polymer
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrhalt (enl. EN 13501-6)	a1
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	-80
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	70
Partmärkning	Enligt SS 424 16 08

Produktnamn	Färg ytttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
ELQRB PURE 2X0,6 MM VIT	Vit	0	19	500	K4	4831705	20203747
ELQRB PURE 2X0,6 MM RÖD	Röd	0	19	500	K4	4831795	20203855
ELQRB PURE 2X1,0 MM RÖD	Röd	0	30	100		4831802	20222907
ELQRB PURE 2X1,0 MM RÖD	Röd	0	30	500	K4	4831805	20203856
ELQRB PURE 2X1,0 MM RÖD	Röd	0	30	200	Buddy	4831809	20259522
ELQRB PURE 2X1,0 MM VIT	Vit	0	31	100		4831712	20222904
ELQRB PURE 2X1,0 MM VIT	Vit	0	31	500		4831715	20203749
ELQRB PURE 2X1,0 MM VIT	Vit	0	31	2 000		4831718	20203750
ELQRB PURE 2X1,0 MM VIT	Vit	0	31	200	Buddy	4831719	20259519
ELQRB PURE 3X1,0 MM VIT	Vit	5,1	41	500		4831725	20203751
ELQRB PURE 4X1,0 MM RÖD	Röd	5,6	52	500		4831815	20203857
ELQRB PURE 4X1,0 MM VIT	Vit	5,6	52	100		4831732	20222905
ELQRB PURE 4X1,0 MM VIT	Vit	5,6	52	500		4831735	20203752
ELQRB PURE 4X1,0 MM VIT	Vit	5,6	52	2 000		4831738	20203753
ELQRB PURE 4X1,0 MM VIT	Vit	5,6	52	150	Buddy	4831739	20259520
ELQRB PURE 7X1,0 MM VIT	Vit	6,8	83	100		4831742	20222906
ELQRB PURE 7X1,0 MM VIT	Vit	6,8	83	500		4831745	20203754
ELQRB PURE 7X1,0 MM VIT	Vit	6,8	83	2 000		4831748	20203755
ELQRB PURE 7X1,0 MM VIT	Vit	6,8	83	100	Buddy	4831749	20259521
ELQRB PURE 12X1,0 MM VIT	Vit	8,6	132	500	K6	4831755	20203756
ELQRB PURE 19X1,0 MM VIT	Vit	10,3	203	500	K6	4831765	20203758
ELQRB PURE 27X1,0 MM VIT	Vit	12,6	288	500	K7	4831775	20203748
ELQRB PURE 37X1,0 MM VIT	Vit	14	375	500		4831785	20203759