

FK TVINNAD 450/750 V

Tvinnad tvåledare lämpad för tillfällig matning av belysning



BESKRIVNING

Kabel för tillfällig eldragning till belysning under byggnationer. Tvinnad, vilket förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	PVC (Polyvinylklorid)
Tvinnade kärnor	Ja
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	-30
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	50
Böckningsradie (regel)	8 x D 4 x D vid slutmontering

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
FK TVINNAD 2X2,5 SV-OR	Ingen	7,16	66	300		0405073	20075755