

H05V2-U/EK 300/500 V

Kopplingskabel för fast installation i apparater, armaturer etc



BESKRIVNING

Kopplingsledning med solid kopparledare (EK), avsedd för fast installation i apparater, kopplingsskåp, armaturer m m.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



Märkexempel	Prysmian H05V2-K 0,75 mm ² SEMKO
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	PVC (Polyvinylklorid)
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	-30
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	60

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
H05V2-U/EK 90C 0,75	Ingen	2,18	11	100		0300112	20108659