
ELQYB PURE 100 V

Halogenfri telesignalkabel för anslutning av sensorer i brandlarm



Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel. För anslutning av sensorer i brandlarmsanläggningar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln har parslagna ledare.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

SS 424 16 16	Konstruktionsstandard

CABLE DESIGN

Märkexempel	ELQYB PURE D-s2d2a2 10x2x0,98 MM Prysmian "Datum", metermärkt
Ledarmaterial	Koppar
Ledaryta	Blank
Isolationsmaterial	PE (Polyeten)
Material i yttre mantel	Halogenfri polymer
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrahalt (enl. EN 13501-6)	a1
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	−80
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	70
Partmärkning	Enligt SS 424 16 08

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
ELQYB PURE 2X1,0 MM RÖD	Röd	5,6	36	100		4831832	20222941
ELQYB PURE 2X1,0 MM RÖD	Röd	5,6	36	500		4831835	20203760
ELQYB PURE 2X1,0 MM RÖD	Röd	5,6	36	3 000		4831838	20203761
ELQYB PURE 2X1,0 MM RÖD	Röd	5,6	36	200	Buddy	4831839	20259523
ELQYB PURE 2X1,0 MM VIT	Vit	5,6	36	100		4831822	20232037
ELQYB PURE 2X1,0 MM VIT	Vit	5,6	36	500		4831825	20203764
ELQYB PURE 2X1,0 MM VIT	Vit	5,6	36	1 000		4831826	20203765
ELQYB PURE 2X1,0 MM VIT	Vit	5,6	36	200	Buddy	4831829	20259524
ELQYB PURE 10X2X1,0 MM RÖD	Röd	15,3	269	500		4831845	20203762
ELQYB PURE 10X2X1,0 MM RÖD	Röd	15,3	269	1 000		4831846	20203763