

TARMO H07BN4-F 450/750 V

Halogenfri olje- och väderbeständig anslutningskabel



BESKRIVNING

Halogenfri olje- och väderbeständig anslutningskabel för flyttbara bruksföremål och motorer utomhus, i brand- och explosionsfarliga rum, i våta rum med frätande ämnen och i krävande miljöer, t ex industri och jordbruk. Även för fast installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Lämplig på byggarbetsplatser. Temperaturområde -50° – +90°C. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS 424 02 35 -4

SS 424 02 35 -12:4

SS 424 02 35 -12:6

Konstruktionsstandard

Konstruktionsstandard

Konstruktionsstandard

Märkexempel

Ledarmaterial

Isolationsmaterial

Material innermantel

Material i yttre mantel

Kabelform

Max. ledartemperatur (°C)

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]

Bockningsradie (regel)

TARMO H07BN4-F 5G2,5 mm2

Koppar

Gummi (EPDM)

Gummi

Gummi (EPDM)

Rund

90

-50

Rekommenderad min. 6 x D

PRODUKTLISTA

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
TARMO H07BN4-F 3G1,5	9,81	129	100		0531022	20108949
TARMO H07BN4-F 3G1,5	9,81	129	500	K6	0531025	20108950
TARMO H07BN4-F 5G1,5	11,92	195	500	K6	0531095	20108954
TARMO H07BN4-F 5G2,5	13,5	284	500	K7	0531105	20108955
TARMO H07BN4-F 5G6	18,3	547	500	K9	0531125	20108956