

## DRAKAFLEX H05RN-F 300/500 V

Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel



### BESKRIVNING

Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för användning där de mekaniska påfrestningarna är måttliga, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar.

### STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-2-21



Konstruktionsstandard

Alternativ beteckning

H05RN-F Rubber cable

Märkexempel

PrysmianFLEX (R) H05RN-F 300/500 V 2x0,75 mm<sup>2</sup>

Ledarmaterial

Koppar

Isolationsmaterial

Gummi (EPDM)

Märkning av ledare (enligt HD 308 S2)

Ja

Material i yttre mantel

Gummi (EPDM)

Kabelform

Rund

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]

-25

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]

60

Böjningsradie (regel)

Böjningsradie 6 x D

## PRODUKTLISTA

| Produktnamn                | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|------------|
| DRAKAFLEX H05RN-F 2X0,75   | 5,91               |              | 100               |             | 0530502  | 20108728   |
| DRAKAFLEX H05RN-F 2X1      | 6,44               |              | 100               |             | 0530512  | 20108730   |
| DRAKAFLEX H05RN-F 2X1      | 6,44               |              | 500               |             | 0530515  | 20108731   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 2X1,5 | 7,8                | 93           | 100               |             | 0530052  | 20108732   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 2X1,5 | 7,8                | 93           | 500               | K6          | 0530055  | 20108733   |
| DRAKAFLEX H05RN-F 3G0,75   | 6,46               |              | 100               |             | 0530522  | 20108734   |
| DRAKAFLEX H05RN-F 3G0,75   | 6,46               |              | 500               |             | 0530525  | 20108735   |
| DRAKAFLEX H05RN-F 3G1      | 6,81               |              | 100               |             | 0530532  | 20178051   |
| DRAKAFLEX H05RN-F 3G1      | 6,81               |              | 500               |             | 0530535  | 20108737   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G1,5 | 8,4                | 114          | 1                 |             | 0530120  | 20108780   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G1,5 | 8,4                | 114          | 100               |             | 0530122  | 20108778   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G1,5 | 8,4                | 114          | 500               | K6          | 0530125  | 20108779   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G2,5 | 10                 | 165          | 50                |             | 0530131  | 20108784   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G2,5 | 10                 | 165          | 500               | K6          | 0530135  | 20108785   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 4G1,5 | 9,4                | 144          | 50                |             | 0530221  | 20108787   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 4G1,5 | 9,4                | 144          | 500               | K6          | 0530225  | 20108788   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G1,5 | 10,3               | 172          | 50                |             | 0530321  | 20108789   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G1,5 | 10,3               | 172          | 500               | K6          | 0530325  | 20108790   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G2,5 | 12                 | 256          | 50                |             | 0530331  | 20108791   |
| DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G2,5 | 12                 | 256          | 1 000             | K9          | 0530336  | 20108792   |