

## FQ TVINNAD PURE 450/750 V

Halogenfri tvinnad fåtrådig kopplingskabel



### BESKRIVNING

Halogenfri fåtrådig kopplingskabel som är tvinnad. Förenklar indragning i rör och ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, då tvinningen reducerar magnetiska fält. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

### STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS 424 02 31 -15

Konstruktionsstandard

Märkexempel

Partmärkning

Ledarmaterial

Isolationsmaterial

Tvinnade kärnor

Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)

Rökutveckling (enl. EN 13501-6)

Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)

Syrhalt (enl. EN 13501-6)

Böckningsradie (regel)

Prysmian FQ-PURE/H07Z1-R 1.5 LSZH

3-led: grön/gul, blå, brun 4-led: grön/gul, blå, brun, svart 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå

Koppar

Halogenfri och flamskyddad polymer

Ja

Dca

s2

d2

a1

8xD Böjningsradie

4xD vid slutmontering

Produktnamn	Färg ytttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
FQ TVINNAD PURE 3G1,5	Flerfärgad	6,31	62	300		0442047	20193838
FQ TVINNAD PURE 3G1,5	Flerfärgad	6,31	62	200	Buddy	0442049	20204504
FQ TVINNAD PURE 3G2,5	Flerfärgad	7,72	98	250		0442054	20193839
FQ TVINNAD PURE 3G2,5	Flerfärgad	7,72	98	100	Buddy	0442059	20204505
FQ TVINNAD PURE 4G1,5	Flerfärgad	7,07	83	300		0442067	20193840
FQ TVINNAD PURE 5G1,5	Flerfärgad	7,91	105	250		0442074	20193841
FQ TVINNAD PURE 5G1,5	Flerfärgad	7,91	105	100	Buddy	0442079	20204506
FQ TVINNAD PURE 5G2,5	Flerfärgad	9,67	166	150		0442083	20193842
FQ TVINNAD PURE 5G2,5	Flerfärgad	9,67	166	75	Buddy	0442089	20204507