

SIROCCO PICO-TX GAO-U

Accesskabel avsedd för utomhusbruk i mikrodukt



Sirocco

BESKRIVNING

Accesskabel för utomhusbruk. En ytterdiameter på endast 1,15 - 1,65 mm gör kabeln idealisk för FTTH. Passar utmärkt för installationer i dukter med innerdiameter 3,5-5,5 mm. Fiberna är märkta enligt S12. Packning är för plywood trumma eller kartongpan.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

RoHS **CE**

IEC 60794-5

Optokablar - Grupp-specifikation – Mikroduktkablning för blåsinstallationer

KABELKONSTRUKTION

Tub	Tät
Kabeln fri från metall	Ja
Rivtråd	Ja
Material i yttre mantel	Termoplastisk polymer
Kabelform	Rund
Märkexempel	Prysmian(SR) <år>/ GAO-U 4/F4 G657A2 IDno. <> m

APPLIKATIONSEGENSKAPER

Drifttemperaturområde [°C]	-40
Drifttemperaturområde (max) [°C]	60
Min omgivningstemp hantering [°C]	-15
Max omgivningstemp hantering [°C]	50
Storage temperature (min) [°C]	-40
Storage temperature (max) [°C]	70
Installation utomhus	Ja
Lämplig för dukt	Ja
Blåsbar	Ja
Böckningsradie (regel)	Utan dragspänning: 15xD; Med max dragspänning: 20xD

IDENTIFIERING

Fiber- och tubfärgkod * <i>i enlighet med SI2</i>	1 Rött
	2 Blå
	3 Vit
	4 Green
	5 Gul
	6 Grått
	7 Brunt
	8 Svart
	9 Violet
	10 Orange
	11 Turkos
	12 Rosa

Mantelfärg	Gul
------------	-----

MEKANISKA EGENSKAPER

Crush	IEC 60794-1-21 E3	100 N/10cm
Torsionstest	IEC 60794-1-21 E7	±180°x10, 1m
Kink	IEC 60794-1-21 E10	Kablarna bildar ingen böjning när en ögla dras ihop till en diameter som är 20 gånger kabelns nominella diameter.

HÅLLBARHETSÅTAGANDE

Vårt engagemang för en lågkoldioxidframtid är orubbligt när vi strävar efter att skapa hållbara lösningar samtidigt som vi upprätthåller kvalitetsstandarder. Vi prioriterar hållbarhet och miljöskydd i vår dagliga verksamhet och samarbetar med lokala samhällen för att säkerställa arbetsplatssäkerhet och skydda de områden vi verkar i. Genom att välja Prysmian väljer du inte bara högkvalitativa produkter utan bidrar också till en grönare framtid.

Kolla mer information om vårt hållbarhetsåtagande här: [Sustainability report and responsibility](#).



KABELDETALJER

Antal fiber	Antal fibrer per tub	Ytterdiameter [mm]	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation [mm]	Böjningsradie [mm]	Vikt [kg/km]	Max. draghållfasthet under installationen [kN]
2		1,15	18	23	1,2	0,02
4		1,15	18	23	1,2	0,02
12		1,65	25	33	2,5	0,02

BESTÄLLNINGSDETALJER

Benämning	E-nummer	SAP-nummer	Förpackningstyp	Leveranslängd [m]
GAO-U Pico-TX 2/F2 G657A2 CP1000	4703871	60122709	Kartong	1 000
GAO-U Pico-TX 2/F2 G657A2 CP2000	4703872	60122700	Kartong	2 000
GAO-U Pico-TX 2/F2 G657A2 CP4000	4703874	60122736	Kartong	4 000
GAO-U Pico-TX 4/F4 G657A2 CP1000	4703881	60122710	Kartong	1 000
GAO-U Pico-TX 4/F4 G657A2 CP2000	4703882	60122701	Kartong	2 000
GAO-U Pico-TX 4/F4 G657A2 CP4000	4703884	60122660	Kartong	4 000
GAO-U Pico-TX 12/F12 G657A2 CP1000	4703891	60122711	Kartong	1 000
GAO-U Pico-TX 12/F12 G657A2 CP2000	4703892	60122737	Kartong	2 000