

PN 750V

Koblingsledning



GENERELL INFO

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Gul/rød farge er tillatt for signal referansejord, tele og data (SRJ).

Cenelec: H07V-R

KABELKONSTRUKSJON

Ledermateriale	Kobber
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Tilleggsledning	Nei
Langsgående vanntetthet	Nei
Tverrgående vanntetthet	Nei
Ledermerking iflg. HD 308 S2	Ja
Revolverte ledere	Nei
Skjerm	Nei
Blymantel	Nei
Materiale i ytre kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Kabel form	Rund
Flammebestandig	Etter EN/IEC 60332-1-2

MERKETEKST PÅ YTTERKAPPE (EKSEMPEL)

KONSTRUKSJONS STANDARDS



EN 50525-2-31 IEC 60227-3

IEC 60228 Klasse 2

IEC 60332-1

EN 50575:2014+A1:2016

Konstruksjon

Leder konstruksjon

Flammehemmet - Selvslukkende egenskaper

Brannklasse

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Merkespenning U0 [V]

450

Merkespenning U [V]

750

Flammebestandig

Etter EN/IEC 60332-1-2

Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Maks tillatt ledertemperatur [°C]

70

Bøyeradius (regel)

3xD

PRODUKT / ORDRE INFORMASJON

Standard konstruksjon	Farge på ytre kappe	DOP nummer	Emballasje	Standard antall i forpakning	EAN-kode (GTIN)	SAP	EL no.
1,5mm ²	Blå	1002608	Snelle	150	7021521718697	20075370	1060702
1,5mm ²	Brun	1002608	Snelle	150	7021521719687	20075369	1060704
1,5mm ²	Grå	1002608	Snelle	150	7021521717867	20075373	1060701
1,5mm ²	Grå	1002608	Snelle	150	7021521717294	20075844	1060700
1,5mm ²	Grønn-gul	1002608	Snelle	150	7021521719434	20075842	1060703
2,5mm ²	Blå	1002608	Snelle	100	7021521720812	20075846	1060709
2,5mm ²	Brun	1002608	Snelle	100	7021521721901	20075841	1060711
2,5mm ²	Grå	1002608	Snelle	100	7021521720508	20075378	1060708
2,5mm ²	Svart	1002608	Snelle	100	7021521720089	20075847	1060707
2,5mm ²	Grønn-gul	1002608	Snelle	100	7021521721642	20075376	1060710
16mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	1 000	6430065754046	20095559	1060748
25mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	500	6430010755166	20095564	1060757
35mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	500	7021521735014	20075410	1060765
50mm ²	Grønn-gul	1003501	Bunt	50	7021521736820	20075797	1060771
50mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	500	6430010755180	20095567	1060774
70mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	500	6430010755203	20095568	1060788
95mm ²	Svart	1003501	Trommel	500	7021521740049	20075413	1060792
95mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	500	7021521740100	20075799	1050466
120mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	300	7021521742500	20075800	1050476

ER = Kobber entrådet rund
 FR = Kobber flertrådet rund
 FV = Kobber flertrådet sektorformet
 AFR = Aluminium flertrådet rund
 AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

KONSTRUKSJONSDETALJER

Gjenstandsnavn	Emballasje	Standard antall i forpakning	Total vekt	DOP nummer	EL no.
PN 750V 1,5mm ² Blå S150	Snelle	150	3,2	1002608	1060702
PN 750V 1,5mm ² Brun S150	Snelle	150	3,2	1002608	1060704
PN 750V 1,5mm ² Lys grå S150	Snelle	150	3,2	1002608	1060701
PN 750V 1,5mm ² Sort S150	Snelle	150	3,2	1002608	1060700
PN 750V 1,5mm ² G/gr S150	Snelle	150	3,2	1002608	1060703
PN 750V 2,5mm ² Blå S100	Snelle	100	3,4	1002608	1060709
PN 750V 2,5mm ² Brun S100	Snelle	100	3,4	1002608	1060711
PN 750V 2,5mm ² Lys grå S100	Snelle	100	3,4	1002608	1060708
PN 750V 2,5mm ² Sort S100	Snelle	100	3,4	1002608	1060707
PN 750V 2,5mm ² G/Gr S100	Snelle	100	3,4	1002608	1060710
PN 750V 16mm ² G/Gr K6/1000	Trommel	1 000	179	1003501	1060748
PN 750V 25mm ² G/Gr K6/500	Trommel	500	148	1003501	1060757
PN 750V 35mm ² G/Gr K6/500	Trommel	500	194,5	1003501	1060765
PN 750V 50mm ² G/Gr B50	Bunt	50	24,5	1003501	1060771
PN 750V 50mm ² G/Gr K7/500	Trommel	500	265	1003501	1060774
PN 750V 70mm ² G/Gr K7/500	Trommel	500	359	1003501	1060788
PN 750V 95mm ² Sort K8/500	Trommel	500	488	1003501	1060792
PN 750V 95mm ² G/Gr K8/500	Trommel	500	488	1003501	1050466
PN 750V 120mm ² G/Gr K9/300	Trommel	300	385	1003501	1050476

ER = Kobber entrådet rund
 FR = Kobber flertrådet rund
 FV = Kobber flertrådet sektorformet
 AFR = Aluminium flertrådet rund
 AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

© PRYSMIAN 2024, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian.