

DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V

Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel



BESKRIVNING

Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-2-21

Konstruktionsstandard

Alternativ beteckning

H07RN-F Gummikabel

Märkexempel

PrysmianFLEX H07RN-F 450/750 V 5G1,5 mm²

Ledarmaterial

Koppar

Isolationsmaterial

Gummi (EPDM)

Material i yttre mantel

Gummi (EPDM)

Kabelform

Rund

Max. ledartemperatur (*C)

60

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]

-25

Bockningsradie (regel)

6 x ytterdiameter vid flex.

4 x ytterdiameter fast installerad

PRODUKTLISTA

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
DRAKAFLEX H07RN-F 2X1	8,01	90	100		0530542	20108798
DRAKAFLEX H07RN-F 2X1	8,01	90	500	K6	0530545	20108799
DRAKAFLEX H07RN-F 2X1,5	8,9	115	100		0530552	20108800
DRAKAFLEX H07RN-F 2X1,5	8,9	115	500	K6	0530555	20078149
DRAKAFLEX H07RN-F 2X2,5	10,7	166	100		0530562	20108801
DRAKAFLEX H07RN-F 2X2,5	10,7	166	500	K6	0530565	20108802
DRAKAFLEX H07RN-F 3G1	8,83	109	500	K6	0530615	20108804
DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5	9,61	132	100		0530622	20179450
DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5	9,61	132	500	K6	0530625	20179451
DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5	9,61	132	1 000		0530626	20105039
DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5	9,61	132	50	Buddy	0530629	20174111
DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5	11,37	192	50		0530631	20179463
DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5	11,37	192	100		0530632	20109031
DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5	11,37	192	500	K6	0530635	20177902
DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5	11,37	192	1 000		0530636	20177903
DRAKAFLEX H07RN-F 3G6	14,9	371	500	K8	0530655	20111112
DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5	10,59	164	50		0530721	20177908
DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5	10,59	164	100		0530722	20109034
DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5	10,59	164	500	K6	0530725	20105050
DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5	10,59	164	1 000		0530726	20109035
DRAKAFLEX H07RN-F 4G2,5	12,78	249	50		0530731	20109036
DRAKAFLEX H07RN-F 4G2,5	12,78	249	500	K7	0530735	20177918
DRAKAFLEX H07RN-F 4G4	14,7	351	500	K7	0530745	20109041
DRAKAFLEX H07RN-F 4G10	22	842	500	K11	0530765	20105052
DRAKAFLEX H07RN-F 4G16	25,5	1 162	500	K12	0530775	20105053
DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5	11,67	199	50		0530821	20177929
DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5	11,67	199	100		0530822	20109047
DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5	11,67	199	500	K6	0530825	20109048
DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5	11,67	199	50	Buddy	0530829	20174112
DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5	11,67	199	50		0530831	20179037

Prysmian Sverige AB, Allgatan 5, SE-571 88 Nässjö, Sverige
 Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och eventuella normförändringar

SE10_DRAKAFLEX450750V_20260827

P 2

PRODUKTLISTA

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E- nummer	SAP- nummer
DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5	13,8	289	100		0530832	20109051
DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5	13,8	289	500	K7	0530835	20178037
DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5	13,8	289	100	Buddy	0530839	20174113
DRAKAFLEX H07RN-F 5G4	16	415	500	K8	0530845	20178141
DRAKAFLEX H07RN-F 5G6	18,1	556	500	K9	0530855	20178147
DRAKAFLEX H07RN-F 5G6	18,1	556	1 000		0530856	20109056
DRAKAFLEX H07RN-F 5G16	27,8	1 361	500	K12	0530875	20178129
DRAKAFLEX H07RN-F 7G1,5	15,6	329	500	K8	0530925	20105054
DRAKAFLEX H07RN-F 7G2,5	17,7	462	500	K9	0530935	20108944