RQ PURE 450/750 V

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel



BESKRIVNING

Halogenfri, framskyddad och självslocknande kopplingskabel för indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. Rökutveckling i händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

SS-EN 50525-3-31 Konstruktionsstandard

Märkexempel	Prysmian H07Z1-K 2,5 mm2 LSZH
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	Halogenfri och flamskyddad polymer
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrahalt (enl. EN 13501-6)	a1
Max. ledartemperatur (*C)	70

Ledararea (mm2)	Ledarens färg	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	Belastnings-förmåga [A]	E-nummer	SAP-nummer
1,5	Brun	2,9	19	100	Ring		0346682	20092295
1,5	Grön/gul	2,9	19	100	Ring		0346692	20092255
1,5	Vit	2,9	19	100	Ring		0346612	20092290
1,5	Svart	2,9	19	100	Ring		0346622	20092291
1,5	Röd	2,9	19	100	Ring		0346632	20092292
1,5	Grå	2,9	19	100	Ring		0346642	20092293
1,5	Ljusblå	2,9	19	100	Ring		0346652	20092294
1,5	Övrigt	2,9	19	100	Ring		0346662	20092368
1,5	Blå	2,9	19	100	Ring		0346672	20297271
1,5	Orange	2,9	19	100	Ring		0346602	20092296
2,5	Röd	3,6	30	100	Ring		0346832	20298778
2,5	Orange	3,6	30	100	Ring		0346802	20298777
2,5	Övrigt	3,6	30	100	Ring		0346862	20298776
2,5	Blå	3,6	30	100	Ring		0346872	20092300
2,5	Svart	3,6	30	100	Ring		0346822	20092298
2,5	Grön/gul	3,6	30	100	Ring		0346892	20092256
2,5	Vit	3,6	30	100	Ring		0346812	20092297
2,5	Ljusblå	3,6	30	100	Ring		0346852	20092369
2,5	Brun	3,6	30	100	Ring		0346882	20092301
2,5	Grå	3,6	30	100	Ring		0346842	20092299
4	Brun	4,1	44	100	Ring		0347082	20204838
4	Brun	4,1	44	200	Buddy		0347089	20204839
4	Grön/gul	4,1	44	100	Ring		0347092	20204820
4	Grön/gul	4,1	44	200	Buddy		0347099	20204821
4	Blå	4,1	44	100	Ring		0347072	20204836
4	Blå	4,1	44	200	Buddy		0347079	20204837
4	Grå	4,1	44	100	Ring		0347042	20204834
4	Grå	4,1	44	200	Buddy		0347049	20204835
4	Svart	4,1	44	100	Ring		0347022	20204832
4	Svart	4,1	44	200	Buddy		0347029	20204833

Ledararea (mm2)	Ledarens färg	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	Belastnings-förmåga [A]	E-nummer	SAP-nummer
6	Vit	4,7	62	100	Ring		0347212	20229733
6	Svart	4,7	62	100	Ring		0347222	20204840
6	Svart	4,7	62	1 000	K6		0347226	20204842
6	Svart	4,7	62	200			0347227	20292029
6	Svart	4,7	62	200	Buddy		0347229	20204841
6	Grå	4,7	62	100	Ring		0347242	20204843
6	Grå	4,7	62	1 000	K6		0347246	20204845
6	Grå	4,7	62	200	Buddy		0347249	20204844
6	Blå	4,7	62	100	Ring		0347272	20204846
6	Blå	4,7	62	1 000	K6		0347276	20204848
6	Blå	4,7	62	200	Buddy		0347279	20204847
6	Brun	4,7	62	100	Ring		0347282	20204849
6	Brun	4,7	62	1 000	K6		0347286	20204850
6	Brun	4,7	62	200	Buddy		0347289	20204851
6	Grön/gul	4,7	62	100	Ring		0347292	20204818
6	Grön/gul	4,7	62	1 000	K6		0347296	20204852
6	Grön/gul	4,7	62	200	Buddy		0347299	20204819
10	Brun	6,1	106	100	Ring		0347482	20204861
10	Brun	6,1	106	500	K6		0347485	20204863
10	Brun	6,1	106	150	Buddy		0347489	20204862
10	Svart	6,1	106	100	Ring		0347422	20204853
10	Svart	6,1	106	150	Buddy		0347429	20204854
10	Vit	6,1	106	100	Ring		0347412	20229734
10	Grå	6,1	106	100	Ring		0347442	20204855
10	Grå	6,1	106	500	K6		0347445	20204857
10	Grå	6,1	106	150	Buddy		0347449	20204856
10	Blå	6,1	106	100	Ring		0347472	20204858
10	Blå	6,1	106	500	K6		0347475	20204860
10	Blå	6,1	106	150	Buddy		0347479	20204859
10	Grön/gul	6,1	106	100	Ring		0347492	20204812

Ledararea (mm2)	Ledarens färg	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	Belastnings-förmåga [A]	E-nummer	SAP-nummer
10	Grön/gul	6,1	106	500	K6		0347495	20204864
10	Grön/gul	6,1	106	150	Buddy		0347499	20204813
16	Svart	7,1	159	100	Ring		0347622	20204865
16	Svart	7,1	159	500	K6		0347625	20204866
16	Svart	7,1	159	100	Buddy		0347629	20204867
16	Grå	7,1	159	100	Ring		0347642	20204868
16	Grå	7,1	159	500	K6		0347645	20204870
16	Grå	7,1	159	100	Buddy		0347649	20204869
16	Blå	7,1	159	100	Ring		0347672	20204871
16	Blå	7,1	159	500	K6		0347675	20204873
16	Blå	7,1	159	100	Buddy		0347679	20204872
16	Brun	7,1	159	100	Ring		0347682	20204874
16	Brun	7,1	159	500	K6		0347685	20204876
16	Brun	7,1	159	100	Buddy		0347689	20204875
16	Vit	7,1	159	100	Ring		0347612	20229735
16	Grön/gul	7,1	159	100	Ring		0347692	20204814
16	Grön/gul	7,1	159	500	K6		0347695	20204877
16	Grön/gul	7,1	159	100	Buddy		0347699	20204815
25	Svart	8,9	250	500	K6		0370025	20204791
25	Svart	8,9	250	1 500	K8		0370027	20204792
25	Grön/gul	8,9	249	500	K6		0370095	20204816
25	Grön/gul	8,9	249	1 000	K7		0370096	20204795
25	Blå	8,9	249	500	K6		0370075	20204793
35	Svart	10	339	500	K6		0370125	20204794
35	Blå	10	338	500	K6		0370175	20204796
35	Grön/gul	10	338	500	K6		0370195	20204817
35	Grön/gul	10	338	1 000	K8		0370196	20204810
50	Grön/gul	12	481	500	K7		0370295	20204822
50	Svart	12	482	500	K7		0370225	20204797
70	Grön/gul	13,8	680	500	K8		0370395	20204823

Ledararea (mm2)	Ledarens färg	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	Belastnings-förmåga [A]	E-nummer	SAP-nummer
70	Svart	13,8	680	500	K8		0370325	20204798
95	Svart	17	891	500	K9		0370425	20204799
95	Grön/gul	17	891	500	K9		0370495	20204824
120	Svart	18	1 124	500	K10		0370525	20204800
120	Grön/gul	18	1 124	1 000	K12		0370596	20204801
150	Grön/gul	21	1 403	500	K10		0370695	20204826
150	Grön/gul	21	1 403	1 000	K14		0370696	20204802
150	Svart	21	1 403	500	K10	430	0370625	20204803
150	Svart	21	1 403	1 000	K14	430	0370626	20204804
185	Svart	22	1 692	500	K11		0370725	20204827
240	Grön/gul	25	2 243	250	K11	580		20321118
240	Svart	25	2 243	250	K11	580	0370824	20204828
240	Svart	25	2 243	1 000	K16	580	0370826	20204811
300	Svart	28,8	2 846	250	K11		0370924	20204829

Nominella värden om inget annat anges.