

FLEXTREME 450/750 V

Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel



BESKRIVNING

En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS-EN 50525-2-21

Konstruktionsstandard

Alternativ beteckning

Flexreme H07RN-F

Märkexempel

FLEXTREME H07RN-F 450/750 V 5G25 mm²

Ledarmaterial

Koppar

Isolationsmaterial

Gummi (EPDM)

Material innermantel

Gummi

Material i yttre mantel

Gummi (EPDM)

Kabelform

Rund

Max. ledartemperatur (*C)

85

PRODUKTLISTA

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
FLEXTREME H07RN-F 4G25	30,66	1 676	500	K12	0540195	20031893
FLEXTREME H07RN-F 4G35	34,19	2 187	500	K14	0540205	20031894
FLEXTREME H07RNF 4G50	38,6	2 998	500	K16	0540215	20031895
FLEXTREME H07RN-F 4G70	42,96	3 973	500	K18	0540225	20031889
FLEXTREME H07RN-F 4G95	49,1	5 209	500	K20	0540235	20031890
FLEXTREME H07RN-F 4G120	53,88	6 460	500	K20	0540245	20031891
FLEXTREME H07RN-F 5G25	33,89	2 076	500	K14	0540395	20031896
FLEXTREME 07RN-F 5G35	38,02	2 728	500	K16	0540405	20031897
FLEXTREME H07RN-F 5G50	43,38	3 787	500	K18	0530435	20031898
FLEXTREME H07RN-F 5G70	48,47	5 010	500	K20	0530475	20016925
FLEXTREME H07RN-F 5G95	54	6 380	500		0530445	20111116