# DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V

## Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel

## BESKRIVNING

Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

## STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

| | |
|---|---|
| **SS-EN 50525-2-21** | Konstruktionsstandard |
| Alternativ beteckning | H07RN-F Gummikabel |
| Märkexempel | PrysmianFLEX H07RN-F 450/750 V 5G1,5 mm2 |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Isolationsmaterial | Gummi (EPDM) |
| Material i yttre mantel | Gummi (EPDM) |
| Kabelform | Rund |
| Max. ledartemperatur (*C) | 60 |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C] | −25 |
| Bockningsradie (regel) | 6 x ytterdiameter vid flex.<br>4 x ytterdiameter fast installerad |

## PRODUKTLISTA

| Produktnamn | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAKAFLEX H07RN-F 2X1 | 8,01 | 90 | 100 | | 0530542 | 20108798 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 2X1 | 8,01 | 90 | 500 | K6 | 0530545 | 20108799 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 2X1,5 | 8,9 | 115 | 100 | | 0530552 | 20108800 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 2X1,5 | 8,9 | 115 | 500 | K6 | 0530555 | 20078149 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 2X2,5 | 10,7 | 166 | 100 | | 0530562 | 20108801 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 2X2,5 | 10,7 | 166 | 500 | K6 | 0530565 | 20108802 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 3G1 | 8,83 | 109 | 500 | K6 | 0530615 | 20108804 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5 | 9,61 | 132 | 100 | | 0530622 | 20179450 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5 | 9,61 | 132 | 500 | K6 | 0530625 | 20179451 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5 | 9,61 | 132 | 1 000 | | 0530626 | 20105039 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5 | 9,61 | 132 | 50 | Buddy | 0530629 | 20174111 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5 | 11,37 | 192 | 50 | | 0530631 | 20179463 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5 | 11,37 | 192 | 100 | | 0530632 | 20109031 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5 | 11,37 | 192 | 500 | K6 | 0530635 | 20177902 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5 | 11,37 | 192 | 1 000 | | 0530636 | 20177903 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 3G6 | 14,9 | 371 | 500 | K8 | 0530655 | 20111112 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5 | 10,59 | 164 | 50 | | 0530721 | 20177908 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5 | 10,59 | 164 | 100 | | 0530722 | 20109034 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5 | 10,59 | 164 | 500 | K6 | 0530725 | 20105050 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5 | 10,59 | 164 | 1 000 | | 0530726 | 20109035 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 4G2,5 | 12,78 | 249 | 50 | | 0530731 | 20109036 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 4G2,5 | 12,78 | 249 | 500 | K7 | 0530735 | 20177918 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 4G4 | 14,7 | 351 | 500 | K7 | 0530745 | 20109041 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 4G10 | 22 | 842 | 500 | K11 | 0530765 | 20105052 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 4G16 | 25,5 | 1 162 | 500 | K12 | 0530775 | 20105053 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5 | 11,67 | 199 | 50 | | 0530821 | 20177929 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5 | 11,67 | 199 | 100 | | 0530822 | 20109047 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5 | 11,67 | 199 | 500 | K6 | 0530825 | 20109048 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5 | 11,67 | 199 | 50 | Buddy | [illegible] | [illegible] |
| DRAKAFLEX H07RN-F | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |

## PRODUKTLISTA

| Produktnamn | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5 | 13,8 | 289 | 100 | | 0530832 | 20109051 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5 | 13,8 | 289 | 500 | K7 | 0530835 | 20178037 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5 | 13,8 | 289 | 100 | Buddy | 0530839 | 20174113 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 5G4 | 16 | 415 | 500 | K8 | 0530845 | 20178141 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 5G6 | 18,1 | 556 | 500 | K9 | 0530855 | 20178147 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 5G6 | 18,1 | 556 | 1 000 | | 0530856 | 20109056 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 5G16 | 27,8 | 1 361 | 500 | K12 | 0530875 | 20178129 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 7G1,5 | 15,6 | 329 | 500 | K8 | 0530925 | 20105054 |
| DRAKAFLEX H07RN-F 7G2,5 | 17,7 | 462 | 500 | K9 | 0530935 | 20108944 |