


## RKK/H05VV-F 300/500 V

Anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor



Rund anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor, även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p.g.a. värme föreligger. Kabeln skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

### STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS 424 02 31 -5

Konstruktionsstandard

Alternativ beteckning

RKK H05VV-F

### KONSTRUKTION

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Märkexempel             | H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> 300/500 V Prysmian |
| Ledarmaterial           | Koppar                                           |
| Isolationsmaterial      | PVC (Polyvinylklorid)                            |
| Material innermantel    | PVC (Polyvinylklorid)                            |
| Material i yttre mantel | PVC (Polyvinylklorid)                            |
| Kabelform               | Rund                                             |

| Produktnamn        | Färg ytermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|------------|
| RKK/H05VV-F 2X0,75 | Vit             | 6,2                | 56           | 100               |             | 0500072  | 20105232   |
| RKK/H05VV-F 2X1,5  | Vit             | 7,4                | 85           | 100               |             | 0500142  | 20105226   |
| RKK/H05VV-F 3G0,75 | Vit             | 6,5                | 60           | 100               |             | 0500202  | 20105261   |
| RKK/H05VV-F 3G1    | Vit             | 6,9                | 70           | 100               |             | 0500232  | 20105245   |
| RKK/H05VV-F 3G1,5  | Vit             | 8,1                | 106          | 100               |             | 0500252  | 20105251   |
| RKK/H05VV-F 4G1,5  | Vit             | 9                  | 133          | 100               |             | 0500352  | 20105276   |
| RKK/H05VV-F 5G0,75 | Vit             | 8                  | 99           | 100               |             | 0500402  | 20105306   |
| RKK/H05VV-F 5G1,5  | Vit             | 10                 | 167          | 100               |             | 0500442  | 20105296   |

Prysmian Sverige AB, Fallgatan 5, SE-571 88 Nässjö, Sverige  
Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar