EQLR PURE 300/500 V

Halogenfri kontroll-, manöver- och signalkabel för fast installation



BESKRIVNING

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel för kontroll, manöver- och signalsisytem där yttre elektriska störningar befaras. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

SS 424 03 21	Konstruktions- och provningsstandard
Alternativ beteckning	SE-N05Z1A7Z1-U
Märkexempel	EQLR PURE 14x1,5 300/500 V D-s2d2a1 Prysmian SE10 ”Datum”, metermärkt
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	Halogenfri polymer
Skärmmaterial	Aluminium
Material innermantel	Halogenfri polymer
Material i yttre mantel	Halogenfri polymer
Kabelform	Rund
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrahalt (enl. EN 13501-6)	a1
Max. ledartemperatur (*C)	70
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	−40
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	60
Bockningsradie (regel)	12 x D 8 x D vid slutmontering

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	SAP-nummer	E-nummer	Leveranslängd [m]	Förpackning
EQLR PURE 7X1,5 GRÅ	12,3	227	20217162	0120305	500	K6
EQLR PURE 7X1,5 GRÅ	12,3	227	20217161	0120306	1 000	K8
EQLR PURE 5X2X1,5 GRÅ	16,7	337	20217160	0120325	500	K8
EQLR PURE 5X2X1,5 GRÅ	16,7	337	20217211	0120326	1 000	K11
EQLR PURE 14X1,5 GRÅ	16,2	384	20217156	0120335	500	K8
EQLR PURE 14X1,5 GRÅ	16,2	384	20217155	0120336	1 000	K11
EQLR PURE 19X1,5 GRÅ	17,9	486	20217158	0120345	500	K9
EQLR PURE 11X2X1,5 GRÅ	23	587	20217154	0120355	500	K11
EQLR PURE 11X2X1,5 GRÅ	23	587	20217153	0120356	1 000	K12
EQLR PURE 15X2X1,5 GRÅ	27	784	20217157	0120375	500	K11
EQLR PURE 15X2X1,5 GRÅ	27	784	20217249	0120376	1 000	K14
EQLR PURE 37X1,5 GRÅ	24	883	20217209	0120385	500	K11
EQLR PURE 48X1,5 GRÅ	27,3	1 122	20217210	0120395	500	K12
EQLR PURE 61X1,5 GRÅ	30	1 375	20217212	0120406	1 000	K18
EQLR PURE 36X2X1,5 GRÅ	38	1 675	20217208	0120415	500	K16