

FQ TVINNAD PURE 450/750 V

Halogenfri tvinnad fåtrådig kopplingskabel



BESKRIVNING

Halogenfri fåtrådig kopplingskabel som är tvinnad. Förenklar indragning i rör och ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, då tvinningen reducerar magnetiska fält. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



SS 424 02 31 -15

Konstruktionsstandard

Märkexempel

Partmärkning

Ledarmaterial

Isolationsmaterial

Tvinnade kärnor

Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)

Rökutveckling (enl. EN 13501-6)

Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)

Syrhalt (enl. EN 13501-6)

Böckningsradie (regel)

Prysmian FQ-PURE/H07Z1-R 1.5 LSZH

3-led: grön/gul, blå, brun 4-led: grön/gul, blå, brun, svart 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå

Koppar

Halogenfri och flamskyddad polymer

Ja

Dca

s2

d2

a1

8xD Böjningsradie

4xD vid slutmontering

| Produktnamn | Färg ytttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|------------|
| FQ TVINNAD PURE 3G1,5 | Flerfärgad | 6,31 | 62 | 300 | | 0442047 | 20193838 |
| FQ TVINNAD PURE 3G1,5 | Flerfärgad | 6,31 | 62 | 200 | Buddy | 0442049 | 20204504 |
| FQ TVINNAD PURE 3G2,5 | Flerfärgad | 7,72 | 98 | 250 | | 0442054 | 20193839 |
| FQ TVINNAD PURE 3G2,5 | Flerfärgad | 7,72 | 98 | 100 | Buddy | 0442059 | 20204505 |
| FQ TVINNAD PURE 4G1,5 | Flerfärgad | 7,07 | 83 | 300 | | 0442067 | 20193840 |
| FQ TVINNAD PURE 5G1,5 | Flerfärgad | 7,91 | 105 | 250 | | 0442074 | 20193841 |
| FQ TVINNAD PURE 5G1,5 | Flerfärgad | 7,91 | 105 | 100 | Buddy | 0442079 | 20204506 |
| FQ TVINNAD PURE 5G2,5 | Flerfärgad | 9,67 | 166 | 150 | | 0442083 | 20193842 |
| FQ TVINNAD PURE 5G2,5 | Flerfärgad | 9,67 | 166 | 75 | Buddy | 0442089 | 20204507 |