# RQ 300/500 V

## Halogenfri kopplingskabel för indragning i rör och apparatskåp



## BESKRIVNING

Halogenfri, framskyddad och självslocknande kopplingskabel. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. OBS! För CPR-godkänd, se "RQ Pure". Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

## STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

| | |
|---|---|
| **SS-EN 50525-3-31** | Konstruktionsstandard |
| Märkexempel | Prysmian H05Z-K 0,75 mm2 LSZH < HAR > |
| Ledarkonstruktion | Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5 |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Isolationsmaterial | PE (Polyeten) |
| Kabelform | Rund |
| Max. ledartemperatur (*C) | 70 |

| Ledararea (mm2) | Ledarens färg | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | Belastnings-förmåga [A] | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Svart | 2,1 | 8 | 200 | | | 0348013 | 20098344 |
| 0,5 | Grön/gul | 2,1 | 8 | 200 | | | 0348063 | 20098407 |
| 0,5 | Övrigt | 2,1 | 8 | 200 | Ring | | 0348083 | 20098358 |
| 0,5 | Brun | 2,1 | 8 | 200 | | | 0348053 | 20098394 |
| 0,5 | Röd | 2,1 | 8 | 200 | | | 0348023 | 20098380 |
| 0,5 | Blå | 2,1 | 8 | 200 | | | 0348043 | 20098373 |
| 0,5 | Ljusblå | 2,1 | 8 | 200 | | | 0348093 | 20098376 |
| 0,75 | Grön/gul | 2,4 | 11 | 100 | | | 0348162 | 20087224 |
| 0,75 | Blå | 2,4 | 11 | 100 | | | 0348142 | 20093477 |
| 0,75 | Blå | 2,4 | 11 | 200 | | | 0348143 | 20098374 |
| 0,75 | Svart | 2,4 | 11 | 200 | | | 0348113 | 20098345 |
| 0,75 | Övrigt | 2,4 | 11 | 200 | | | 0348183 | 20098359 |
| 0,75 | Brun | 2,3 | 11 | 100 | | | 0348152 | 20063995 |
| 0,75 | Orange | 2,4 | 11 | 100 | | | 0348172 | 20066285 |
| 0,75 | Orange | 2,4 | 11 | 200 | | | 0348173 | 20098363 |
| 0,75 | Röd | 2,4 | 11 | 200 | | | 0348123 | 20098381 |
| 0,75 | Grå | 2,4 | 11 | 200 | | | 0348133 | 20098388 |
| 0,75 | Brun | 2,4 | 11 | 200 | | | 0348153 | 20098395 |
| 0,75 | Vit | 2,4 | 11 | 100 | | | 0348102 | 20069390 |
| 0,75 | Vit | 2,4 | 11 | 200 | | | 0348103 | 20098489 |
| 0,75 | Ljusblå | 2,4 | 11 | 200 | | | 0348193 | 20098377 |
| 1 | Svart | 2,48 | 13 | 200 | | | 0348213 | 20098347 |
| 1 | Vit | 2,5 | 13 | 100 | Ring | | 0348202 | 20089005 |
| 1 | Vit | 2,5 | 13 | 100 | | | 0348203 | 20098491 |
| 1 | Ljusblå | 2,5 | 13 | 200 | | | 0348293 | 20098378 |
| 1 | Orange | 2,5 | 13 | 100 | | | 0348272 | 20086551 |
| 1 | Orange | 2,5 | 13 | 200 | | | 0348273 | 20098364 |
| 1 | Röd | 2,5 | 13 | 100 | | | 0348222 | 20081845 |
| 1 | Röd | 2,5 | 13 | 200 | | | 0348223 | 20098383 |
| 1 | Övrigt | 2,5 | 13 | 100 | | | 0348282 | 20086312 |

| Ledararea (mm2) | Ledarens färg | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | Belastnings-förmåga [A] | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Övrigt | 2,5 | 13 | 200 | | | 0348283 | 20118649 |
| 1 | Blå | 2,5 | 13 | 100 | | | 0348242 | 20082639 |
| 1 | Blå | 2,5 | 13 | 200 | | | 0348243 | 20118648 |
| 1 | Brun | 2,5 | 13 | 100 | | | 0348252 | 20063997 |
| 1 | Brun | 2,5 | 13 | 200 | | | 0348253 | 20098396 |
| 1 | Grön/gul | 2,5 | 13 | 100 | | | 0348262 | 20088179 |
| 1 | Grön/gul | 2,5 | 13 | 200 | | | 0348263 | 20098409 |

Nominella värden om inget annat anges.