# ELEQB PURE 100 V

## Kabel för ljuddistribution (högtalarkabel), fast installation inomhus

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel. Fast förläggning inomhus för ljuddistribution, t ex högtalare. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

## STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

| | |
|---|---|
| **SS 424 16 63** | Konstruktionsstandard |

## CABLE DESIGN

| | |
|---|---|
| Märkexempel | ELEQB PURE D – s2d2a2 4x2x0,8 MM Prysmian "Datum", metermärkt |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Ledaryta | Förtent |
| Isolationsmaterial | Halogenfri polymer |
| Skärmkonstruktion | Metallband |
| Skärmmaterial | Aluminium |
| Kabelns parvisa skärm | Folie |
| Material i yttre mantel | Halogenfri och flamskyddad polymer |
| Kabelform | Rund |
| Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6) | Dca |
| Rökutveckling (enl. EN 13501-6) | s2 |
| Brinnande droppar (enl. EN 13501-6) | d2 |
| Syrahalt (enl. EN 13501-6) | a1 |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C] | −20 |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C] | 60 |
| Partmärkning | Enligt SS 424 16 63 |

| Produktnamn | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEQB PURE 2X0,8 | Ljusgrå | 4,3 | 28 | 500 | | 4827505 | 20206301 |
| ELEQB PURE 2X0,8 | Ljusgrå | 4,3 | 28 | 2 000 | K6 | 4827508 | 20206300 |
| ELEQB PURE 2X0,8 | Ljusgrå | 4,3 | 28 | 200 | Buddy | 4827509 | 20259525 |
| ELEQB PURE 3X0,8 | Ljusgrå | 4,5 | 34 | 500 | | 4827515 | 20206303 |
| ELEQB PURE 3X0,8 | Ljusgrå | 4,5 | 34 | 1 000 | | 4827516 | 20206304 |
| ELEQB PURE 2X2X0,8 | Ljusgrå | 7 | 55 | 500 | K6 | 4827525 | 20206302 |
| ELEQB PURE 2X2X0,8 | Ljusgrå | 7 | 55 | 100 | Buddy | 4827529 | 20259526 |
| ELEQB PURE 4X2X0,8 | Ljusgrå | 8,3 | 89 | 500 | K6 | 4827535 | 20206305 |
| ELEQB PURE 4X2X0,8 | Ljusgrå | 8,3 | 89 | 1 000 | K6 | 4827536 | 20206306 |
| ELEQB PURE 4X2X0,8 | Ljusgrå | 8,3 | 89 | 50 | Buddy | 4827539 | 20259527 |
| ELEQB PURE 6X2X0,8 | Ljusgrå | 10,1 | 132 | 500 | K6 | 4827545 | 20206307 |