# M-FLEX HH 300/500 V

## Halogenfri flexibel maskinkabel med bra oljebeständighet



## BESKRIVNING

Halogenfri flexibel maskinkabel med bra oljebeständighet. Ypperlig att använda i installationer där säkerhet eftersöks som i industrilokaler, data- och signalanläggningar samt kyl- och ventilationsanläggningar. Kabeln kan läggas i torr och fuktig miljö. Går att förlägga utomhus med skydd, dock inte i vatten. Vid en eventuell brand skapas inte saltsyra vid släckning och därför minskar risken för korrosion på anläggning och i maskiner.

## STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

| | |
|---|---|
| **SS-EN 50525-2-21** | Konstruktionsstandard |
| Märkexempel | Prysmian M-FLEX HH 3G1,5 mm2 300/500V OIL RESISTANT IEC 60332-1 CE ”TRACE NUMBER” |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Ledaryta | Blank |
| Material innermantel | PE (Polyeten) |
| Material i yttre mantel | PE (Polyeten) |

| Produktnamn | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-FLEX HH 2X0,75 | Grå | 5,6 | 35 | 500 | | 0265675 | 20117255 |
| M-FLEX HH 2X1 | Grå | 5,9 | 42 | 500 | | 0265685 | 20117256 |
| M-FLEX HH 2X1,5 | Grå | 6,6 | 53 | 500 | | 0265695 | 20116082 |
| M-FLEX HH 2X2,5 | Grå | 7,7 | 76 | 500 | | 0265705 | 20117257 |
| M-FLEX HH 3G0,75 | Grå | 5,9 | 46 | 500 | | 0265715 | 20117258 |
| M-FLEX HH 3G1 | Grå | 6,3 | 54 | 500 | | 0265725 | 20117259 |
| M-FLEX HH 3G1,5 | Grå | 7 | 71 | 500 | | 0265735 | 20113989 |
| M-FLEX HH 3G2,5 | Grå | 8,2 | 104 | 500 | | 0265745 | 20117260 |
| M-FLEX HH 4G0,75 | Grå | 6,4 | 57 | 500 | | 0265755 | 20117261 |
| M-FLEX HH 4G1 | Grå | 6,8 | 67 | 500 | | 0265765 | 20117262 |
| M-FLEX HH 4G1,5 | Grå | 7,7 | 89 | 500 | | 0265775 | 20113990 |
| M-FLEX HH 4G2,5 | Grå | 9 | 132 | 500 | | 0265785 | 20117263 |
| M-FLEX HH 5G0,75 | Grå | 7 | 69 | 500 | | 0265835 | 20117264 |
| M-FLEX HH 5G1 | Grå | 7,5 | 83 | 500 | | 0265845 | 20117265 |
| M-FLEX HH 5G1,5 | Grå | 8,4 | 111 | 500 | | 0265855 | 20116171 |
| M-FLEX HH 5G2,5 | Grå | 10,3 | 174 | 500 | | 0265865 | 20117266 |
| M-FLEX HH 7G0,75 | Grå | 7,6 | 88 | 500 | | 0265915 | 20117267 |
| M-FLEX HH 7G1 | Grå | 8,1 | 106 | 500 | | 0265925 | 20117268 |
| M-FLEX HH 7G1,5 | Grå | 9,2 | 143 | 500 | | 0265935 | 20116173 |
| M-FLEX HH 7G2,5 | Grå | 11,2 | 226 | 500 | | 0265945 | 20117269 |
| M-FLEX HH 12G0,75 | Grå | 10,3 | 151 | 500 | | 0265955 | 20117270 |
| M-FLEX HH 12G1 | Grå | 11 | 182 | 500 | | 0265965 | 20117271 |
| M-FLEX HH 12G1,5 | Grå | 12,4 | 245 | 500 | | 0265975 | 20116172 |
| M-FLEX HH 12G2,5 | Grå | 15,1 | 380 | 500 | | 0265985 | 20117272 |