# FXQ PURE 300/500 V

## Halogenfri installationskabel lämplig där en smidig kabel krävs



Halogenfri, flamskyddad och självslocknande installationskabel, speciellt lämplig där en smidig kabel krävs och där små vibrationer kan uppträda. För fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV-skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

## KONSTRUKTION

| | |
|---|---|
| Märkexempel | Prysmian FXQ 3G1,5 300/500 V |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Isolationsmaterial | XLPE |
| Material i yttre mantel | Halogenfri polymer |
| Kabelform | Rund |
| Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6) | Dca |
| Rökutveckling (enl. EN 13501-6) | s2 |
| Brinnande droppar (enl. EN 13501-6) | d2 |
| Syrahalt (enl. EN 13501-6) | a1 |
| Bockningsradie (regel) | 8xD<br>4xD vid slutmontering |

| Produktnamn | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXQ PURE 3G1,5 | Vit | 8,6 | 122 | 100 | Ring | 0454602 | 20213508 |
| FXQ PURE 3G1,5 | Vit | 8,6 | 122 | 500 | K6 | 0454605 | 20213509 |
| FXQ PURE 3G2,5 | Vit | 10,1 | 176 | 500 | K6 | 0454615 | 20203535 |
| FXQ PURE 3G4 | Vit | 12,1 | 256 | 500 | K6 | 0454625 | 20213513 |
| FXQ PURE 3G6 | Vit | 13,2 | 331 | 500 | K7 | 0454635 | 20195245 |
| FXQ PURE 4G1,5 | Vit | 9,2 | 135 | 500 | K6 | 0454645 | 20213510 |
| FXQ PURE 4G2,5 | Vit | 11 | 210 | 500 | K6 | 0454655 | 20213511 |
| FXQ PURE 5G1,5 | Vit | 10 | 173 | 500 | K6 | 0454665 | 20204039 |
| FXQ PURE 5G2,5 | Vit | 12 | 251 | 500 | K6 | 0454675 | 20213512 |
| FXQ PURE 5G4 | Vit | 14,2 | 371 | 500 | K7 | 0454685 | 20213514 |
| FXQ PURE 5G6 | Vit | 15,8 | 493 | 500 | K8 | 0454695 | 20213515 |
| FXQ PURE 7G1,5 | Vit | 12 | 229 | 500 | K6 | 0454705 | 20213516 |