SKK 300/300 V

Rund anslutningskabel för torr miljö så som kontor etc



BESKRIVNING

Rund anslutningskabel med fintrådig kopparledare för lätt drift i torra lokaler, t ex i kök och på kontor. För anslutning av lätt bärbara apparater som radioapparater, bords- och golvlampor, kontorsmaskiner, m m. Olämplig där risk för skador p.g.a. värme föreligger. Kommer kabeln att utsättas för omfattande böjning och/eller vridning rekommenderas en kabel med runt tvärsnitt.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

SS-EN 50525-2-11	Konstruktionsstandard
Alternativ beteckning	SKK H03VV-F
Märkexempel	H03VV-F 2×0,75 mm2 300/300 V Prysmian
Ledarmaterial	Koppar
Material innermantel	PVC (Polyvinylklorid)
Material i yttre mantel	PVC (Polyvinylklorid)
Kabelform	Rund

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
SKK 2X0,75	Vit	5,6		100		0500022	20108715
SKK 2X0,75	Vit	5,6		150	Buddy	0500029	20174114