# M-FLEX YY 300/500 V

## Mycket flexibel, kemikalie- och oljebestädig maskinkabel



## BESKRIVNING

Flexibel olje- och kemikaliebeständig maskinkabel som ska användas till styrutrustning, monteringslinjer, transportsystem, produktionslinjer, robotar, ventilationssystem, mät-, styr- och anslutningskabel för verktygsmaskiner, data- och signalanläggningar. Avsedd för fast och flexibel installation i torr och fuktig miljö. Utomhus med skydd.

## STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

| | |
|---|---|
| **SS-EN 50525-2-21** | Konstruktionsstandard |
| Märkexempel | Prysmian M-FLEX YY 3G1,5 mm2 300/500V OIL RESISTANT IEC 60332-1 CE “TRACE NUMBER” |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Ledaryta | Blank |
| Material innermantel | PVC (Polyvinylklorid) |
| Material i yttre mantel | PVC (Polyvinylklorid) |

| Produktnamn | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-FLEX YY 2X0,75 | Grå | 5,6 | 36 | 500 | | 0264805 | 20115616 |
| M-FLEX YY 2X1 | Grå | 5,9 | 42 | 500 | | 0264815 | 20133097 |
| M-FLEX YY 2X1,5 | Grå | 6,6 | 55 | 500 | | 0264825 | 20116272 |
| M-FLEX YY 2X2,5 | Grå | 7,7 | 77 | 500 | | 0264835 | 20117232 |
| M-FLEX YY 3G0,75 | Grå | 5,9 | 47 | 500 | | 0264845 | 20115617 |
| M-FLEX YY 3G1 | Grå | 6,3 | 55 | 500 | | 0264855 | 20117234 |
| M-FLEX YY 3G1,5 | Grå | 7 | 75 | 500 | | 0264865 | 20116273 |
| M-FLEX YY 3G2,5 | Grå | 8,2 | 105 | 500 | | 0264875 | 20117236 |
| M-FLEX YY 4G1,5 | Grå | 7,7 | 95 | 500 | | 0264905 | 20116274 |
| M-FLEX YY 5G0,75 | Grå | 7 | 75 | 500 | | 0264965 | 20115619 |
| M-FLEX YY 5G1,5 | Grå | 8,4 | 115 | 500 | | 0264985 | 20116275 |
| M-FLEX YY 5G2,5 | Grå | 10,3 | 180 | 500 | | 0264995 | 20133105 |
| M-FLEX YY 7G0,75 | Grå | 7,6 | 95 | 500 | | 0265085 | 20115620 |
| M-FLEX YY 7G1,5 | Grå | 9,2 | 148 | 500 | | 0265135 | 20116276 |
| M-FLEX YY 12G0,75 | Grå | 10,3 | 157 | 500 | | 0265195 | 20116271 |
| M-FLEX YY 12G1,5 | Grå | 12,4 | 254 | 500 | | 0265265 | 20116277 |
| M-FLEX YY 18G1,5 | Grå | 15,1 | 390 | 500 | | 0265335 | 20139381 |