# H05V2-U/EK 300/500 V

## Kopplingskabel för fast installation i apparater, armaturer etc



## BESKRIVNING

Kopplingsledning med solid kopparledare (EK), avsedd för fast installation i apparater, kopplingsskåp, armaturer m m.

## STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

| | |
|---|---|
| Märkexempel | Prysmian H05V2-K 0,75 mm² SEMKO |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Isolationsmaterial | PVC (Polyvinylklorid) |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C] | –30 |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C] | 60 |

| Produktnamn | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H05V2-U/EK 90C 0,75 | Ingen | 2,18 | 11 | 100 | | 0300112 | 20108659 |