# H05V-K (RK) 300/500 V

## Flexibel kopplingskabel avsedd för kopplings- och apparatskåp



## BESKRIVNING

Flexibel kopplingsledning. Huvudsakligen avsedd för användning i kopplingsskåp och apparatskåp.

## STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

| | |
|---|---|
| Ledarmaterial | Koppar |

| Produktnamn | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H05V-K 0,5 GRÅ | Ingen | 2,11 | | 100 | | 0307042 | 20105565 |
| H05V-K 0,5 BLÅ | Ingen | 2,11 | | 100 | | 0307072 | 20105562 |
| H05V-K 0,5 ORANGE | Ingen | 2,11 | | 100 | | 0307002 | 20105559 |
| H05V-K 0,5 SVART | Ingen | 2,11 | | 100 | | 0307022 | 20105556 |
| H05V-K 0,5 MÖRKBLÅ | Ingen | 2,11 | | 100 | | 0307162 | 20105553 |
| H05V-K 0,5 BRUN | Ingen | 2,11 | | 100 | | 0307082 | 20207704 |
| H05V-K 0,5 RÖD | Ingen | 2,11 | | 100 | | 0307032 | 20105547 |
| H05V-K 0,5 VIT | Ingen | 2,11 | | 100 | | 0307012 | 20105538 |
| H05V-K 0,5 GRÖN | Ingen | 2,11 | | 100 | | 0307052 | 20105550 |
| H05V-K 0,75 GUL | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307262 | 20105568 |
| H05V-K 0,75 VIT | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307212 | 20105574 |
| H05V-K 0,75 MÖRKBLÅ | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307362 | 20105582 |
| H05V-K 0,75 LJUSBLÅ | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307372 | 20106388 |
| H05V-K 0,75 GRÅ | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307242 | 20105580 |
| H05V-K 0,75 RÖD | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307232 | 20105577 |
| H05V-K 0,75 SVART | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307222 | 20106005 |
| H05V-K 0,75 BLÅ | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307272 | 20105585 |
| H05V-K 0,75 BRUN | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307282 | 20105587 |
| H05V-K 0,75 G/G | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307292 | 20105592 |
| H05V-K 0,75 VIOLETT | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307352 | 20105595 |
| H05V-K 0,75 ORANGE | Ingen | 2,28 | | 100 | | 0307202 | 20105589 |
| H05V-K 1,0 RÖD | Ingen | 2,44 | | 100 | | 0307432 | 20105632 |
| H05V-K 1,0 BRUN | Ingen | 2,44 | | 100 | | 0307482 | 20105659 |
| H05V-K 1,0 VIOLETT | Ingen | 2,44 | | 100 | | 0307552 | 20105655 |
| H05V-K 1,0 ORANGE | Ingen | 2,44 | | 100 | | 0307402 | 20105652 |
| H05V-K 1,0 VIT | Ingen | 2,44 | | 100 | | 0307412 | 20105649 |
| H05V-K 1,0 SVART | Ingen | 2,44 | | 100 | | 0307422 | 20105629 |
| H05V-K 1,0 BLÅ | Ingen | 2,44 | | 100 | | 0307472 | 20105636 |
| H05V-K 1,0 BLÅ | Ingen | 2,44 | | 3 000 | | 0307478 | 20111106 |
| H05V-K 1,0 GRÅ | Ingen | 2,44 | | 100 | | 0307442 | 20105625 |

| Produktnamn | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H05V-K 1,0 LJUSBLÅ | Ingen | 2,44 | | 100 | | 0307572 | 20105465 |
| H05V-K 1,0 G/G | Ingen | 2,44 | | 100 | | 0307492 | 20105641 |
| H05V-K 0,5 G/G | Ingen | 2,2 | 10 | 100 | | 0307092 | 20108661 |