# RXQ 300/500 V

## Halogenfri anslutningskabel för t. ex. i bostäder, kök och kontor



Halogenfri, flamskyddad och självslocknande anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p.g.a värme föreligger. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

## KONSTRUKTION

| | |
|---|---|
| Märkexempel | RXQ 3G1,5 mm2 300/500 V Prysmian ”metermärkt” |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Isolationsmaterial | PE (Polyeten) |
| Material innermantel | PE (Polyeten) |
| Material i yttre mantel | PE (Polyeten) |
| Kabelform | Rund |

| Produktnamn | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXQ 2X0,75 SVART | Svart | 5,7 | 45 | 100 | | 0515762 | 20298913 |
| RXQ 2X0,75 | Vit | 5,7 | 45 | 100 | | 0515602 | 20119999 |
| RXQ 2X1,5 | Vit | 6,6 | 66 | 100 | | 0515612 | 20120000 |
| RXQ 3G0,75 SVART | Svart | 6 | 53 | 100 | | 0515782 | 20298914 |
| RXQ 3G0,75 | Vit | 6 | 53 | 100 | | 0515622 | 20120002 |
| RXQ 3G0,75 | Vit | 6 | 53 | 100 | Buddy | 0515629 | 20174118 |
| RXQ 3G0,75 | Vit | 6 | 53 | 100 | | 0515632 | 20120001 |
| RXQ 3G0,75 | Vit | 6 | 53 | 500 | | 0515635 | 20120009 |
| RXQ 3G1,0 | Vit | 6,3 | 62 | 100 | | 0515642 | 20120004 |
| RXQ 3G1,0 | Vit | 6,3 | 62 | 100 | Buddy | 0515649 | 20174119 |
| RXQ 3G1,0 | Vit | 6,3 | 62 | 100 | | 0515652 | 20120003 |
| RXQ 3G1,0 | Vit | 6,3 | 62 | 500 | | 0515655 | 20120005 |
| RXQ 3G1,5 | Vit | 7,1 | 83 | 100 | | 0515662 | 20120007 |
| RXQ 3G1,5 | Vit | 7,1 | 83 | 150 | Buddy | 0515669 | 20174120 |
| RXQ 3G1,5 | Vit | 7,1 | 83 | 100 | | 0515672 | 20120006 |
| RXQ 3G1,5 | Vit | 7,1 | 83 | 500 | | 0515675 | 20117549 |
| RXQ 3G2,5 | Vit | 8,82 | 131 | 100 | | 0515752 | 20164630 |
| RXQ 4G0,75 | Vit | 6,5 | 63 | 100 | | 0515682 | 20120008 |
| RXQ 4G0,75 | Vit | 6,5 | 63 | 500 | | 0515685 | 20120013 |
| RXQ 4G1,0 | Vit | 7,1 | 77 | 100 | | 0515692 | 20120014 |
| RXQ 4G1,0 | Vit | 7,1 | 77 | 500 | | 0515695 | 20120015 |
| RXQ 4G1,5 | Vit | 8 | 104 | 100 | | 0515702 | 20120020 |
| RXQ 4G1,5 | Vit | 8 | 104 | 500 | | 0515705 | 20120010 |
| RXQ 5G0,75 | Vit | 7,3 | 80 | 100 | | 0515712 | 20120016 |
| RXQ 5G0,75 | Vit | 7,3 | 80 | 500 | | 0515715 | 20120011 |
| RXQ 5G1,5 | Vit | 8,9 | 129 | 100 | | 0515722 | 20120017 |
| RXQ 5G1,5 | Vit | 8,9 | 129 | 500 | | 0515725 | 20120012 |
| RXQ 5G1,5 | Vit | 8,9 | 129 | 100 | Buddy | 0515729 | 20174121 |
| RXQ 5G2,5 | Vit | 10,5 | 192 | 100 | | 0515732 | 20120018 |
| RXQ 5G2,5 | Vit | 10,5 | 192 | 500 | | 0515735 | 20120019 |