H07V2-K/RK 90C 450/750 V

Flexibel kopplingskabel, avsedd för centraler och apparatskåp



BESKRIVNING

Flexibel kopplingsledning med förtent kopparledare. Huvudsakligen avsedd för användning i centraler och apparatskåp.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

Märkexempel	Prysmian H07V2-K 1,5 mm2 450/750V
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	PVC (Polyvinylklorid)
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	–30
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	60

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
H07V2-K 1,5 FT GRÅ	Ingen	2,95	19	100		0380892	20106615
H07V2-K 1,5 FT GRÅ	Ingen	2,95	19	2 000		0380897	20106058
H07V2-K 1,5 FT BLÅ	Ingen	2,95	19	100		0380902	20106618
H07V2-K 1,5 FT G/G	Ingen	2,95	19	100		0380912	20106621
H07V2-K 1,5 FT BRUN	Ingen	2,95	19	100		0380872	20106624
H07V2-K 1,5 FT SVART	Ingen	2,95	19	100		0380882	20106008
H07V2-K 2,5 FT GRÅ	Ingen	3,6	30	100		0380932	20106626
H07V2-K 2,5 FT GRÅ	Ingen	3,6	30	1 500		0380937	20106061
H07V2-K 2,5 FT G/G	Ingen	3,6	30	100		0380952	20106629
H07V2-K 2,5 FT BLÅ	Ingen	3,6	30	100		0380942	20106632
H07V2-K 2,5 FT SVART	Ingen	3,6	30	100		0380922	20106012