# H07V2-K/RK 90C 450/750 V

## Flexibel kopplingskabel, avsedd för centraler och apparatskåp



## BESKRIVNING

Flexibel kopplingsledning med förtent kopparledare. Huvudsakligen avsedd för användning i centraler och apparatskåp.

## STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

| | |
|---|---|
| Märkexempel | Prysmian H07V2-K 1,5 mm2 450/750V |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Isolationsmaterial | PVC (Polyvinylklorid) |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C] | –30 |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C] | 60 |

| Produktnamn | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H07V2-K 1,5 FT GRÅ | Ingen | 2,95 | 19 | 100 | | 0380892 | 20106615 |
| H07V2-K 1,5 FT GRÅ | Ingen | 2,95 | 19 | 2 000 | | 0380897 | 20106058 |
| H07V2-K 1,5 FT BLÅ | Ingen | 2,95 | 19 | 100 | | 0380902 | 20106618 |
| H07V2-K 1,5 FT G/G | Ingen | 2,95 | 19 | 100 | | 0380912 | 20106621 |
| H07V2-K 1,5 FT BRUN | Ingen | 2,95 | 19 | 100 | | 0380872 | 20106624 |
| H07V2-K 1,5 FT SVART | Ingen | 2,95 | 19 | 100 | | 0380882 | 20106008 |
| H07V2-K 2,5 FT GRÅ | Ingen | 3,6 | 30 | 100 | | 0380932 | 20106626 |
| H07V2-K 2,5 FT GRÅ | Ingen | 3,6 | 30 | 1 500 | | 0380937 | 20106061 |
| H07V2-K 2,5 FT G/G | Ingen | 3,6 | 30 | 100 | | 0380952 | 20106629 |
| H07V2-K 2,5 FT BLÅ | Ingen | 3,6 | 30 | 100 | | 0380942 | 20106632 |
| H07V2-K 2,5 FT SVART | Ingen | 3,6 | 30 | 100 | | 0380922 | 20106012 |