H07V-K (RK) 450/750 V

Flexibel kopplingsledning avsedd för rör, centraler och apparatskåp



BESKRIVNING

Mångtrådig kopplingsledning, för kontinuerlig drifttemperatur av högst 70 °C med PVC isolering. Förläggning i rör, ledningskanaler, i centraler och apparatskåp. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

Märkexempel	Prysmian SE H05V2-K 0,75 mm² SEMKO
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	PVC (Polyvinylklorid)
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	−20
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	60

Produktnamn	Färg yttermantel	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
H07V-K 1,5 RÖD	Ingen	2,91		100		0307632	20105155
H07V-K 1,5 BLÅ	Ingen	2,91		100		0307672	20105156
H07V-K 1,5 BLÅ	Ingen	2,91		2 000		0307678	20105203
H07V-K 1,5 GRÅ	Ingen	2,91		100		0307642	20105157
H07V-K 1,5 BRUN	Ingen	2,91		100		0307682	20105159
H07V-K 1,5 G/G	Ingen	2,91		100		0307692	20105161
H07V-K 1,5 ORANGE	Ingen	2,91		100		0307602	20105163
H07V-K 1,5 VIT	Ingen	2,91		100		0307612	20105164
H07V-K 1,5 MÖRKBLÅ	Ingen	2,91		100		0307762	20105165
H07V-K 1,5 MÖRKBLÅ	Ingen	2,91		2 000		0307768	20111108
H07V-K 1,5 SVART	Ingen	2,91		100		0307622	20105443
H07V-K 1,5 LJUSBLÅ	Ingen	2,91		100		0307772	20105224
H07V-K 2,5 BLÅ	Ingen	3,52		100		0307872	20105168
H07V-K 2,5 SVART	Ingen	3,52		100		0307822	20105472
H07V-K 2,5 SVART	Ingen	3,52		1 000		0307828	20105225
H07V-K 2,5 G/G	Ingen	3,52		100		0307892	20105172
H07V-K 2,5 RÖD	Ingen	3,52		100		0307832	20105173
H07V-K 2,5 LJUSBLÅ	Ingen	3,52		100		0307972	20107825
H07V-K 2,5 VIT	Ingen	3,52		100		0307812	20105177
H07V-K 2,5 ORANGE	Ingen	3,52		100		0307802	20105179
H07V-K 2,5 MÖRKBLÅ	Ingen	3,52		100		0307962	20105183
H07V-K 2,5 BRUN	Ingen	3,52		100		0307882	20105175
H07V-K 2,5 GRÅ	Ingen	3,52		100		0307842	20105170
H07V-K 6 BLÅ	Ingen	4,67		500		0308273	20087785