# H07V-K (RK) 450/750 V

## Flexibel kopplingsledning avsedd för rör, centraler och apparatskåp



## BESKRIVNING

Mångtrådig kopplingsledning, för kontinuerlig drifttemperatur av högst 70 °C med PVC isolering. Förläggning i rör, ledningskanaler, i centraler och apparatskåp. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

## STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE

| | |
|---|---|
| Märkexempel | Prysmian SE H05V2-K 0,75 mm² SEMKO |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Isolationsmaterial | PVC (Polyvinylklorid) |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C] | −20 |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C] | 60 |

| Produktnamn | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H07V-K 1,5 RÖD | Ingen | 2,91 | | 100 | | 0307632 | 20105155 |
| H07V-K 1,5 BLÅ | Ingen | 2,91 | | 100 | | 0307672 | 20105156 |
| H07V-K 1,5 BLÅ | Ingen | 2,91 | | 2 000 | | 0307678 | 20105203 |
| H07V-K 1,5 GRÅ | Ingen | 2,91 | | 100 | | 0307642 | 20105157 |
| H07V-K 1,5 BRUN | Ingen | 2,91 | | 100 | | 0307682 | 20105159 |
| H07V-K 1,5 G/G | Ingen | 2,91 | | 100 | | 0307692 | 20105161 |
| H07V-K 1,5 ORANGE | Ingen | 2,91 | | 100 | | 0307602 | 20105163 |
| H07V-K 1,5 VIT | Ingen | 2,91 | | 100 | | 0307612 | 20105164 |
| H07V-K 1,5 MÖRKBLÅ | Ingen | 2,91 | | 100 | | 0307762 | 20105165 |
| H07V-K 1,5 MÖRKBLÅ | Ingen | 2,91 | | 2 000 | | 0307768 | 20111108 |
| H07V-K 1,5 SVART | Ingen | 2,91 | | 100 | | 0307622 | 20105443 |
| H07V-K 1,5 LJUSBLÅ | Ingen | 2,91 | | 100 | | 0307772 | 20105224 |
| H07V-K 2,5 BLÅ | Ingen | 3,52 | | 100 | | 0307872 | 20105168 |
| H07V-K 2,5 SVART | Ingen | 3,52 | | 100 | | 0307822 | 20105472 |
| H07V-K 2,5 SVART | Ingen | 3,52 | | 1 000 | | 0307828 | 20105225 |
| H07V-K 2,5 G/G | Ingen | 3,52 | | 100 | | 0307892 | 20105172 |
| H07V-K 2,5 RÖD | Ingen | 3,52 | | 100 | | 0307832 | 20105173 |
| H07V-K 2,5 LJUSBLÅ | Ingen | 3,52 | | 100 | | 0307972 | 20107825 |
| H07V-K 2,5 VIT | Ingen | 3,52 | | 100 | | 0307812 | 20105177 |
| H07V-K 2,5 ORANGE | Ingen | 3,52 | | 100 | | 0307802 | 20105179 |
| H07V-K 2,5 MÖRKBLÅ | Ingen | 3,52 | | 100 | | 0307962 | 20105183 |
| H07V-K 2,5 BRUN | Ingen | 3,52 | | 100 | | 0307882 | 20105175 |
| H07V-K 2,5 GRÅ | Ingen | 3,52 | | 100 | | 0307842 | 20105170 |
| H07V-K 6 BLÅ | Ingen | 4,67 | | 500 | | 0308273 | 20087785 |