DRAKAFLEX H05RN-F 300/500 V

Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel

BESKRIVNING

Högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för användning där de mekaniska påfrestningarna är måttliga, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar.

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

SS-EN 50525-2-21	Konstruktionsstandard
Alternativ beteckning	H05RN-F Rubber cable
Märkexempel	PrysmianFLEX (R) H05RN-F 300/500 V 2x0,75 mm2
Ledarmaterial	Koppar
Isolationsmaterial	Gummi (EPDM)
Märkning av ledare (enligt HD 308 S2)	Ja
Material i yttre mantel	Gummi (EPDM)
Kabelform	Rund
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	−25
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	60
Bockningsradie (regel)	Böjningsradie 6 x D

PRODUKTLISTA

Produktnamn	Ytterdiameter [mm]	Vikt [kg/km]	Leveranslängd [m]	Förpackning	E-nummer	SAP-nummer
DRAKAFLEX H05RN-F 2X0,75	5,91		100		0530502	20108728
DRAKAFLEX H05RN-F 2X1	6,44		100		0530512	20108730
DRAKAFLEX H05RN-F 2X1	6,44		500		0530515	20108731
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 2X1,5	7,8	93	100		0530052	20108732
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 2X1,5	7,8	93	500	K6	0530055	20108733
DRAKAFLEX H05RN-F 3G0,75	6,46		100		0530522	20108734
DRAKAFLEX H05RN-F 3G0,75	6,46		500		0530525	20108735
DRAKAFLEX H05RN-F 3G1	6,81		100		0530532	20178051
DRAKAFLEX H05RN-F 3G1	6,81		500		0530535	20108737
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G1,5	8,4	114	1		0530120	20108780
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G1,5	8,4	114	100		0530122	20108778
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G1,5	8,4	114	500	K6	0530125	20108779
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G2,5	10	165	50		0530131	20108784
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G2,5	10	165	500	K6	0530135	20108785
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 4G1,5	9,4	144	50		0530221	20108787
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 4G1,5	9,4	144	500	K6	0530225	20108788
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G1,5	10,3	172	50		0530321	20108789
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G1,5	10,3	172	500	K6	0530325	20108790
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G2,5	12	256	50		0530331	20108791
DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G2,5	12	256	1 000	K9	0530336	20108792