
# TP90 300/500 V

## Flat flexibel anslutningskabel för halogenlampor, downlights, etc.



## BESKRIVNING

Flat flexibel anslutningskabel för lätt drift i torra lokaler. För anslutning av halogenlampor, downlights, etc. Max ledartemperatur 90°C.

## STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

| | |
|---|---|
| **EN 50525** | Konstruktionsstandard |
| Märkexempel | TP90 2×1,5 mm2 Prysmian, metermärkt |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Material i yttre mantel | PVC (Polyvinylklorid) |
| Kabelform | Platt |

| Produktnamn | Färg yttermantel | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP90 2X1,5 | Vit | 6,51 | | 150 | Buddy | 0500829 | 20174115 |
| TP90 2X2,5 | Vit | 7,73 | | 150 | Buddy | 0500839 | 20174116 |