

## KGF CU FR GLØDET

Blank glødet kobber line



### GENERELL INFO

KGF CU FR GLØDET

Blank glødet kobber line til jordingsapplikasjoner utendørs

Bygningsinstallasjoner; Boliginstallasjoner; Industri-installasjoner; Kraftdistribusjon

### KABELKONSTRUKSJON

Ledermateriale

Kobber

Leder overflate

Blank

### MERKETEKST PÅ YTTERKAPPE (EKSEMPEL)

---

## KONSTRUKSJONS STANDARDER

---

## INSTALLASJONSEGENSKAPER

UV-bestendig	Ja
Utendørsinstallasjon	Ja

---

## PRODUKT / ORDRE INFORMASJON

Standard konstruksjon	Farge på ytre kappe	Lederklasse	DOP nummer	Emballasje	Standard antall i forpakning	EAN-kode (GTIN)	SAP	EL no.
25mm <sup>2</sup>		Kl.2 = flertrådet	n/a	Trommel	2 000	6430010754589	20075848	2811102
50mm <sup>2</sup>		Kl.2 = flertrådet	n/a	Trommel	1 000	6430010754602	20075952	2811108
70mm <sup>2</sup>		Kl.2 = flertrådet	n/a	Trommel	1 000	6410001053709	20075425	2811110
95mm <sup>2</sup>		Kl.2 = flertrådet	n/a	Trommel	1 000	6410001053952	20075428	2811113
120mm <sup>2</sup>		Kl.2 = flertrådet	n/a	Trommel	500	6410001053976	20075453	2811115

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flertrådet rund

FV = Kobber flertrådet sektorformet

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

## KONSTRUKSJONSDETALJER

Standard konstruksjon	Lederdiameter [mm]	Nominell isolasjonstykkelse [mm]	Nominell ytterdiameter [mm]	Toleranse utvendig diameter [ $\pm$ mm]	Vekt enhet [kg/km]	Brannlast [MJ/km]
25mm <sup>2</sup>	6		6		212	
50mm <sup>2</sup>	8,6		8,6		411	
70mm <sup>2</sup>	10,5		10,5		604	
95mm <sup>2</sup>	12,5		12,5		842	
120mm <sup>2</sup>	14		14		1 066	

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flerådet rund

FV = Kobber flerådet sektorformet

AFR = Aluminium flerådet rund

AFV = Aluminium flerådet sektorformet

## ELEKTRISKE VERDIER

Standard konstruksjon	Leder resistans v/ 20°C [Ohm/km]	Strømbelastningsevne [A]	Kortslutningsstrøm leder (1 sek.) [kA]	Kortslutningsstrøm leder (5 sek.) [kA]
25mm <sup>2</sup>				
50mm <sup>2</sup>				
70mm <sup>2</sup>				
95mm <sup>2</sup>				
120mm <sup>2</sup>				

Strømføringsevne ihht NEK400: 2022 Tabell 52B-10 Metode E eller F (Cu leder + PVC). Referanse omgivelsestemperatur 30°C i luft.

Strømføringsevne ihht NEK400: 2022 Tabell 52B-11 Metode E eller F (Al leder + PVC). Referanse omgivelsestemperatur 30°C i luft.

Strømføringsevne ihht NEK400: 2022 Tabell 52B-12 Metode E eller F (Cu leder + XLPE eller EPR). Referanse omgivelsestemperatur 30°C i luft.

Strømføringsevne ihht NEK400: 2022 Tabell 52B-13 Metode E eller F (Al leder + XLPE eller EPR). Referanse omgivelsestemperatur 30°C i luft.

© PRYSMIAN GROUP 2024, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian Group: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian Group. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian Group forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian Group.