

QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)

3000N, monotube, 2-24 fibre, glassgarn, ståltape, PE ytterkappe



GENERELL INFO

3000N, monotube, 2-24 fibre, glassgarn, korrugert ståltapearmoring, PE ytterkappe

SERTIFISERINGER OG DESIGNSTANDARDER

ISO/IEC 11801
EN 50173-1
IEC 60794-1
IEC 60794-3

Generisk kablingssystem
Felles kablingssystemer
Optiske fiberkabler, test metoder
Optiske fiberkabler, utendørskabler

KABELKONSTRUKSJON

Langsgående vanntetthet	Ja
Armering	Yarns
Armerings materiale	Stål, galvanisert
Materiale i ytre kappe	MDPE
Rørtype	Sentral ledningsbunt
Kabel form	Rund
Med gnagebeskyttelse	Ja

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Strekklaster	Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (min) [°C]	-40
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (maks) [°C]	70
Klem (IEC 60794-1-21, E3) [N/10cm]	2 200
UV-bestendig	Ja
Med gnagebeskyttelse	Ja
Utendørsinstallasjon	Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (min) [°C]	-15
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (maks) [°C]	60
Knekk, ingen knekk v/bøydiameter (IEC 60794-1-21, E10) [mm]	100
For installasjon i rør	Ja
Forlegging i jord	Ja

BRANNEGENSKAPER

Flammebestandig	Annet
-----------------	-------

PRODUKT ORDRE INFORMASJON

Produktnavn	Farge på ytre kappe	SAP	EL no.	Emballasje
G4-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018850	1080410	Trommel
G6-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018744	60018744	Trommel (ikke standard lengde)
G8-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018747	1080412	Trommel
G12-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018750	1080414	Trommel
G16-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60011340	60011340	Trommel (ikke standard lengde)
G24-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60071175	1080656	Trommel
G4-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60011387	1080400	Trommel
G6-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018892	60018892	Trommel (ikke standard lengde)
G8-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018893	1080402	Trommel
G12-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018894	1080404	Trommel
G24-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60069233	1080216	Trommel
G4-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018856	60018856	Trommel (ikke standard lengde)
G6-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60019590	60019590	Trommel (ikke standard lengde)
G8-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60019384	60019384	Trommel (ikke standard lengde)
G12-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60011435	60011435	Trommel (ikke standard lengde)
G24-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60069232	60069232	Trommel (ikke standard lengde)
G4-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60065311	60065311	Trommel (ikke standard lengde)
G6-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60055105	60055105	Trommel (ikke standard lengde)
G8-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60043719	60043719	Trommel (ikke standard lengde)
G12-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60019807	60019807	Trommel (ikke standard lengde)
G24-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60071180	60071180	Trommel (ikke standard lengde)
G4-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018741	1080405	Trommel
G6-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018743	60018743	Trommel (ikke standard lengde)
G8-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018746	1080407	Trommel
G12-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60018749	1080409	Trommel
G16-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60011298	60011298	Trommel (ikke standard lengde)
G24-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Svart	60069234	1080921	Trommel
G12X9+12X62.5/125 QANE 3KN(E06A)	Svart	60071724	60071724	Trommel (ikke standard lengde)

KABELEGENSKAPER O2(PER ARTIKKEL)

Produktnavn	Nominell ytterdiameter [mm]	Brannlast [MJ/km]	Maksimal strekkstyrke [kN]	Vekt enhet [kg/km]	DOP nummer	SAP
G4-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018850
G6-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018744
G8-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018747
G12-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018750
G16-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60011340
G24-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60071175
G4-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60011387
G6-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018892
G8-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018893
G12-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018894
G24-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60069233
G4-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018856
G6-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60019590
G8-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60019384
G12-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60011435
G24-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60069232
G4-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60065311
G6-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83	1010802	60055105
G8-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60043719
G12-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60019807
G24-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60071180
G4-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018741
G6-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018743
G8-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018746
G12-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60018749
G16-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60011298
G24-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60069234
G12X9+12X62.5/125 QANE 3KN(E06A)	8,5	1 947	3	83		60071724

KABELEGENSKAPER O2(PER ARTIKKEL)

Produktnavn	Fibertype	Antall fibre	Antall fibre per rør	Kategori (fiber)	Fiber datablad	SAP
G4-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Singelmodus 9/125	4	4	OS2	C17	60018850
G6-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Singelmodus 9/125	6	6	OS2	C17	60018744
G8-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Singelmodus 9/125	8	8	OS2	C17	60018747
G12-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Singelmodus 9/125	12	12	OS2	C17	60018750
G16-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Singelmodus 9/125	16	16	OS2	C17	60011340
G24-9/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Singelmodus 9/125	24	24	OS2	C17	60071175
G4-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	4	4	OM2	C34	60011387
G6-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	6	6	OM2	C34	60018892
G8-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	8	8	OM2	C34	60018893
G12-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	12	12	OM2	C34	60018894
G24-50/OM2BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	24	24	OM2	C34	60069233
G4-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	4	4	OM3	C31	60018856
G6-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	6	6	OM3	C31	60019590
G8-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	8	8	OM3	C31	60019384
G12-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	12	12	OM3	C31	60011435
G24-50/OM3BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	24	24	OM3	C31	60069232
G4-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	4	4	OM4	C32	60065311
G6-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	6	6	OM4	C32	60055105
G8-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	8	8	OM4	C32	60043719
G12-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	12	12	OM4	C32	60019807
G24-50/OM4BB QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 50/125	24	24	OM4	C32	60071180
G4-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 62,5/125	4	4	OM1	C02	60018741
G6-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 62,5/125	6	6	OM1	C02	60018743
G8-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 62,5/125	8	8	OM1	C02	60018746
G12-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 62,5/125	12	12	OM1	C02	60018749
G16-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 62,5/125	16	16	OM1	C02	60011298
G24-62.5/125 QANE-O/DB/RM-JS/- 3KN(E06A)	Multimodus 62,5/125	24	24	OM1	C02	60069234
G12X9+12X62.5/125 QANE 3KN(E06A)	Annet	24	24	OS2+OM1	C02;C17	60071724