


PF-PS-K

Parkabel med felles skjerm



GENERELL INFO

Til bruk i faste eller bevegelige installasjoner innendørs. Instrumentering og prosess-styring for overføring av digitale og analoge signaler, telefoni og varslingsanlegg. Lederne er PVC-isolerte med felles flettet fortinnet kobberskjerm og jordtråd. Parene har lederfarge blå og hvit og er nummererte. Kabelen er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder både på land og i skip. Konstruksjonen tilsvarer tysk type LIYCY

KABELKONSTRUKSJON

Ledermateriale	Kobber
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Vridning	Bunt
Tilleggsledning	Ja
Skjerm over snodde ledere	Fletting
Materiale i ytre kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Kabel form	Rund

MERKETEKST PÅ YTTERKAPPE (EKSEMPEL)

KONSTRUKSJONSTANDARDER

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Test spenning [kV]	2
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (min) [°C]	0
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (maks) [°C]	70
Egnet som telefonkabel	Ja
Egnet som signalkabel	Ja
Bøyeradius (regel)	8xD

PRODUKT / ORDRE INFORMASJON

Standard konstruksjon	Farge på ytre kappe	Lederklasse	DOP nummer		Standard antall i forpakning	EAN-kode (GTIN)	SAP	EL no.
1x2/0,50mm2	Grå	Kl.2 = flertrådet			1 000	8430220453409	20066654	1088801
2x2/0,50mm2	Grå	Kl.2 = flertrådet			1 000	8430220008043	20077657	1088802
4x2/0,50mm2	Grå	Kl.2 = flertrådet			500	8430220502008	20070244	1088804
7x2/0,50mm2	Grå	Kl.2 = flertrådet			500	8430220777888	20134015	1088807
10x2/0,50mm2	Grå	Kl.2 = flertrådet			500	8430220292503	20101468	1088810
14x2/0,50mm2	Grå	Kl.2 = flertrådet			300	8430220502015	20081958	1088814
19x2/0,50mm2	Grå	Kl.2 = flertrådet			300	8430220502022	20081276	1088819

ER = Kobber entrådet rund
MR = Kobber, mangetrådet rund

KONSTRUKSJONSDETALJER

Standard konstruksjon	Nominell ytterdiameter [mm]	Lederdiameter [mm]	Vekt enhet [kg/km]
1x2/0,50mm ²	8,4		110
2x2/0,50mm ²	9,3		130
4x2/0,50mm ²	13		220
7x2/0,50mm ²	15		300
10x2/0,50mm ²	18		400
14x2/0,50mm ²	20		480
19x2/0,50mm ²	22		590

ER = Kobber entrådet rund

MR = Kobber, mangetrådet rund