

PATCH PANEL 24/48 PORTAS

Patch Panel 24/48 portas RJ45



UC^{connect}

INFORMAÇÕES GERAIS

IEEE 802.11x | IEEE 802.3 | 10/100Base-TX | 1000 BASE T (Gigabit Ethernet) | 1000 BASE TX (Gigabit Ethernet) | IEEE 802.3an | 10G BASE-T (10 Gigabit Ethernet) | 10G BASE-T (TSB-155) | 4/16 Token Ring | ATM 155/622 Mbps | ATM 1.2 Gbps | ISDN | ANSI-EIA / TIA-854 | ANSI-EIA / TIA-862 | Vídeo Analógico e Digital | PoE IEEE 802.3af & IEEE802.3at | PoE IEEE 802.3bt tipo 3 & tipo 4 | Sistemas de automação

CERTIFICADOS E NORMAS APLICÁVEIS

TIA/EIA 568-C | TIA/EIA 568-D | TIA 942B

ISO/IEC 11801

EIA 310C | EIA 310D

Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards

Generic cabling for customer premises

SmartRack 6U Low-Profile Switch-Depth Knock-Down Wall-Mount Rack Enclosure Cabinet

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAIS E EMBALAGEM

DADOS GERAIS

Nome do produto

10718510 - HD 1RU 24 PORT PATCH PANEL UNLOADED BK

10718520 - HD 1RU 48 PORT PATCH PANEL UNLOADED BK

COPYRIGHT