

## FLQQBR PURE 100 V

Halogenfri signalkabel avsedd för passerkontrollsystem



### BESKRIVNING

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kombinerad spänningsmatning- och signalkabel, avsedd att användas i system för passerkontroll. För fast förläggning inomhus. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

### STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



IEC 60228  
SS-EN 50575

Konstruktionsstandard  
Kablar för allmänna tillämpningar i byggarbeten med krav på brandreaktion

Alternativ beteckning

SE-N00EZ1-R/-U

Skärmkonstruktion

Metallband

Material i yttre mantel

Halogenfri och flamskyddad polymer

Halogenfri

Ja (IEC/EN 60754-1/2)

Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)

Dca

Rökutveckling (enl. EN 13501-6)

s2

Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)

d2

Syrainhalt (enl. EN 13501-6)

a1

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]

60

Märkexempel

FLQQBR PURE D-s2d2a2 2x1+1x2x0,22 mm<sup>2</sup> 100 V Prysmian  
"Datum", metermärkt

**PRODUKTDATA**

Benämning	E-nummer	SAP-nummer	Vikt [kg/km]	Förpackning
FLQQBR PURE 2X1+1X2X0,22 T500	4897255	20206533	57	
FLQQBR PURE 2X1+2X2X0,22 T500	4897265	20206534	57	K6
FLQQBR PURE 2X1,5+2X2X0,5 B100	4897272	20232036	109	
FLQQBR PURE 2X1,5+2X2X0,5 T500	4897275	20206535	109	K6
FLQQBR PURE 2X1,5+2X2X0,5 BUD	4897279	20259553	109	Buddy

**ELEKTRISKA DATA VID +20 °C**

	<b>Ledare 1 mm<sup>2</sup></b>	<b>Ledare 1,5 mm<sup>2</sup></b>	<b>Par 0,5 mm<sup>2</sup></b>	<b>Par 0,22 mm<sup>2</sup></b>
Resistans $\Omega$ /km	max 20,2	max 12,1	max 39,2	max 90
Kapacitans nF/km	-	-	max 65	max 65
Isol. resistans M $\Omega$ /km	min 500	min 500	min 5000	min 5000