

SIROCCO URE39 GRGL-U

Accesskabel för utomhusbruk i dukt



Sirocco

BESKRIVNING

Accesskabel avsedd för utomhusbruk med blåsteknikinstallation i dukter och mikrodukter.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

CE RoHS

IEC 60794-1-21

IEC 60794-5

Generell specifikation - testmetoder

Optokablar - Grupp-specifikation – Mikroduktkabling för blåsinstallationer

KABELKONSTRUKTION

Tub	Central tube
Kabeln fri från metall	Ja
Dragavlastning	Ja
Material i yttre mantel	HDPE
Kabelform	Rund
Märkexempel	Prysmian(SR) <år>/ GRGL-U-DGV 12/T12 G657A1 IDno. <> m

APPLIKATIONSEGENSKAPER

Drifttemperaturområde [°C]	-40
Drifttemperaturområde (max) [°C]	70
Min omgivningstemp hantering [°C]	-10
Max omgivningstemp hantering [°C]	50
Storage temperature (min) [°C]	-40
Storage temperature (max) [°C]	70
Installation utomhus	Ja
Lämplig för dukt	Ja
Blåsbar	Ja
Böckningsradie (regel)	Utan dragspänning: 15xD; Med max dragspänning: 25xD

IDENTIFIERING

Fiber- och tubfärgkod *

i enlighet med SI2

1 Rött	13 Rött med ringmärke
2 Blå	14 Blå med ringmärke
3 Vit	15 Vit med ringmärke
4 Green	16 Green med ringmärke
5 Gul	17 Gul med ringmärke
6 Grått	18 Grått med ringmärke
7 Brunt	19 Brunt med ringmärke
8 Svart	20 Vit med två ringmärken
9 Violet	21 Violet med ringmärke
10 Orange	22 Orange med ringmärke
11 Turkos	23 Turkos med ringmärke
12 Rosa	24 Rosa med ringmärke

Mantelfärg

Svart

MEKANISKA EGENSKAPER

Crush	IEC 60794-1-21 E3	1 000 N/10cm
Stötttest	IEC 60794-1-21 E4	1 N·m
Torsionstest	IEC 60794-1-21 E7	±180°x10, 1m
Kink	IEC 60794-1-21 E10	Kablarna bildar ingen böjning när en ögla dras ihop till en diameter som är 20 gånger kabelns nominella diameter.

HÅLLBARHETSÅTAGANDE

Vårt engagemang för en lågkoldioxidframtid är orubbligt när vi strävar efter att skapa hållbara lösningar samtidigt som vi upprätthåller kvalitetsstandarder. Vi prioriterar hållbarhet och miljöskydd i vår dagliga verksamhet och samarbetar med lokala samhällen för att säkerställa arbetsplatssäkerhet och skydda de områden vi verkar i. Genom att välja Prysmian väljer du inte bara högkvalitativa produkter utan bidrar också till en grönare framtid.

Kolla mer information om vårt hållbarhetsåtagande här: [Sustainability: report and responsibility](#).



KABELDETALJER

Antal fiber	Antal fibrer per tub	Ytterdiameter [mm]	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation [mm]	Böjningsradie [mm]	Vikt [kg/km]	Max. draghållfasthet under installationen [kN]
2	2	3,9	60	100	12,5	0,15
4	4	3,9	60	100	12,5	0,15
12	12	3,9	60	100	12,5	0,15
24	24	3,9	60	100	12,5	0,15

BESTÄLLNINGSDETALJER

Benämning	E-nummer	SAP-nummer	Förpackningstyp	Leveranslängd [m]
GRGL-U URE39 2/T2 G657A1 S12	4978340	60066108	Trumma (ej standardlängd)	
GRGL-U URE39 4/T4 G657A1 S12	4978350	60092977	Trumma (ej standardlängd)	
GRGL-U URE39 4/T4 G657A1 S12	4978357	60092977	Trumma	4 000
GRGL-U URE39 12/T12 G657A1 S12	4978380	60066110	Trumma (ej standardlängd)	
GRGL-U URE39 24/T24 G657A1 S12	4980100	60112767	Trumma (ej standardlängd)	